

RLシリーズ パワーリレー

30A(1極)高容量パワーリレーがラインナップ!

□ 本体

外観	 			
		DINレール取付タイプ ねじ端子形		トップフランジタイプ タブ端子形
形式 (取付方法)	端子形状	形番 (ご注文形番)		指定記号: □ (コイル定格電圧)
		1極 (1a接点)	2極 (2a接点)	
トップフランジタイプ	タブ端子形	RL1B-T-□	RL2B-T-□	A24 (AC24V) A100 (AC100-120V) A200 (AC200-240V) D12 (DC12V) D24 (DC24V)
	ねじ端子形	RL1N-T-□	RL2N-T-□	
DINレール取付タイプ	タブ端子形	RL1B-D-□	RL2B-D-□	
	ねじ端子形	RL1N-D-□	RL2N-D-□	

□ アクセサリ

品名	形番 (ご注文形番)	適合機種	販売単位
ねじ端子カバー 	RL9Z-C	RL1N-T-□ RL2N-T-□ RL1N-D-□ RL2N-D-□	1個

品名	形番	ご注文形番	販売単位	備考
DINレール (1000mm×35mm)	BAA1000	BAA1000PN10	1パック (同種10本入り)	アルミ製 質量: 約200g
止め金具	BNL6	BNL6PN10	1パック (同種10個入り)	金属製 (鋼・亜鉛メッキ) 質量: 約15g

● DINレール取り付け用品については、**H-071** をご覧ください。

□ コイル定格

コイル定格電圧 (V)		定格電流 (mA) DC±10%、AC+15%/−25% at 20°C		コイル抵抗 (Ω) ±10%、 at 20°C		動作特性 (定格値に対してat 20°C)			消費電力
		50Hz	60Hz	1極	2極	最小動作電圧 (初期値)	復帰電圧 (初期値)	最大許容電圧	
AC50 / 60Hz	24	71.0	69.5	—		80%以下	15%以上	110%	1.7~2.5VA
	100-120	17.0	16.6	—					
	200-240	8.5	8.1	—					
DC	12	160		75		10%以上			1.9W
	24	79		303					

□ 接点定格

極数	接点許容電力		定格負荷			接点 許容電流	接点 許容電圧
	抵抗負荷	誘導負荷	電圧	抵抗負荷	誘導負荷 cosφ=0.4		
1極	7500VA	6250VA	AC250V	30A	25A	30A	AC277V
2極	6250VA	5000VA	AC250V	25A	20A	25A	