

エアー増幅ノズル

コンプレッサー仕様

マルチタイプ・ ダブルマルチタイプ


特長

- ステンレス製ラウンドタイプを複数取り付けけたマルチヘッダー。
- ノズルは4個付き、5個付き、7個付きなどのご要望に対応。
- さらに強烈なパワーが必要な用途に、マルチヘッダーを3ヘッダー取り付けけたダブルマルチヘッダーもラインアップ。

マルチ タイプ

▶ステンレス製ラウンドタイプを5個取り付けけたマルチヘッダー。

■外形図



ダブルマルチタイプ

▶ステンレス製ラウンドタイプを7個取り付けけたマルチヘッダーを3ヘッダー有するダブルマルチヘッダー。



ダブルマルチタイプについては、
詳細はお問い合わせください。

お引合い要領

形番は下記のようにお伝えください。

※品番の詳細はP.8の金属製ラウンドタイプエアーノズルをご参照ください。

〈例〉 3/8FTF-M5R8-010S303

3/8F TF-M5R 8-010 S303

品番
■8-010 ■8-012 ■8-014 ■8-016

TAIFUJet® ユニット品

ガンユニット



材質:
【ノズル】PP、PPS
【ガン】PPS、POM 他

エアー量の目安としては、それぞれ下記ようになります。

- ラウンドノズルをご利用のとき
:約170Nℓ/min エアー圧:0.2MPa(調整弁最大時)
- コンパクトフラットノズルをご利用のとき
:約150Nℓ/min エアー圧:0.2MPa(調整弁最大時)
- フラットノズルをご利用のとき
:約260Nℓ/min エアー圧:0.2MPa(調整弁最大時)


コンプレッサー仕様

ガンタイプ


特長

- より使いやすさを求めたガンタイプ。
ラウンドタイプ・フラットタイプの計3種類。
- エアー量調整機能を標準装備。

■外形図(ラウンドノズル使用時)



【ラウンドノズル使用時】



お引合い要領

形番は下記のようにお伝えください。

ラウンドノズルをご利用のとき 1/4MTF-R8-010PP-IN+エアーガン TD-30H

コンパクトフラットノズルをご利用のとき 1/8MTF-F24-8-010PPS-IN+エアーガン TD-30H

フラットノズルをご利用のとき 1/4MTF-F42-16-010PPS+エアーガン TD-30H