


給油式ピロボール球面滑り軸受 インサート形



PB

呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm						ボール 直径 mm (inch)	動負荷容量	静負荷容量
		d	D	C	B	d_1	r_s min ⁽¹⁾		C_d N	C_s N
PB 5	8.5	5	16	6	8	7.7	0.2	11.112 ($\frac{7}{16}$)	3 270	7 850
PB 6	13	6	18	6.75	9	9	0.2	12.700 ($\frac{1}{2}$)	4 200	10 100
PB 8	24	8	22	9	12	10.4	0.2	15.875 ($\frac{5}{8}$)	7 010	16 800
PB 10	39	10	26	10.5	14	12.9	0.2	19.050 ($\frac{3}{4}$)	9 810	23 500
PB 12	58	12	30	12	16	15.4	0.2	22.225 ($\frac{7}{8}$)	13 100	31 400
PB 14	84	14	34	13.5	19	16.9	0.3	25.400 (1)	16 800	40 400
PB 16	111	16	38	15	21	19.4	0.3	28.575 ($1\frac{1}{8}$)	21 000	50 400
PB 18	160	18	42	16.5	23	21.9	0.3	31.750 ($1\frac{1}{4}$)	25 700	61 600
PB 20	210	20	46	18	25	24.4	0.3	34.925 ($1\frac{3}{8}$)	30 800	74 000
PB 22	265	22	50	20	28	25.8	0.3	38.100 ($1\frac{1}{2}$)	37 400	89 700
PB 25	390	25	56	22	31	29.6	0.6	42.862 ($1\frac{11}{16}$)	46 200	111 000
PB 28	410	28	62	25	35	32.3	0.6	47.625 ($1\frac{7}{8}$)	58 400	140 000
PB 30	610	30	66	25	37	34.8	0.6	50.800 (2)	62 300	149 000

注(1) 面取寸法 r_1 及び r_2 の最小許容寸法です。

1N≒0.102kgf

備考1. 外輪に油溝と1個の油穴があります。

2. グリースは封入していません。適正な潤滑をしてご使用ください。