



超硬 HG センタードリル A形 60° Carbide HG Center Drill A Type 60°



超硬 HG センタードリル A形 90° Carbide HG Center Drill A Type 90°



A type 60° 超硬 片刃 2枚刃 右刃

*1 サイズによっては、ルーマ形状のものもあります。
Pivot type shank available depending on size.

単位/寸法:mm 価格:円
Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	刃先径 φd	最大取径 φd1	シャンク径 φD	刃長 ℓ	ルーマ長 ℓ1	全長 L	図 Fig.	在庫 Stock	参考価格 Price
CDH0.2X0.6CB	0.2	0.6	3	0.2	1.8	40	2	●	¥6,500
CDH0.3X0.9CB	0.3	0.9	3	0.3	2.7	40	2	●	¥5,500
CDH0.4X1.2CB	0.4	1.2	3	0.4	3.6	40	2	●	¥5,000
CDH0.5X1.5CB	0.5	1.5	3	0.5	4.5	40	2	●	¥4,500
CDH0.6X1.8CB	0.6	1.8	3	0.6	5.4	40	2	●	¥4,500
CDH0.7X2.1CB	0.7	2.1	3	0.7	6.3	40	2	●	¥4,500
CDH0.8X2.4CB	0.8	2.4	3	0.8	7.2	40	2	●	¥4,000
CDH0.9X2.7CB	0.9	2.7	3	0.9	8.1	40	2	●	¥4,000
CDH1.0X3CB	1		3	1		40	1	●	¥3,300
CDH1.1X3CB	1.1		3	1.1		40	1	□	
CDH1.2X3CB	1.2		3	1.2		40	1	□	
CDH1.3X4CB	1.3		4	1.3		40	1	□	
CDH1.4X4CB	1.4		4	1.4		40	1	□	
CDH1.5X4CB	1.5		4	1.5		40	1	□	
CDH1.6X5CB	1.6		5	1.6		40	1	□	
CDH1.7X5CB	1.7		5	1.7		40	1	□	
CDH1.8X5CB	1.8		5	1.8		40	1	□	
CDH1.9X5CB	1.9		5	1.9		40	1	□	
CDH2.0X5CB	2		5	2		40	1	□	
CDH2.1X6CB	2.1		6	2.1		50	1	□	
CDH2.2X6CB	2.2		6	2.2		50	1	□	
CDH2.3X6CB	2.3		6	2.3		50	1	□	
CDH2.4X6CB	2.4		6	2.4		50	1	□	
CDH2.5X6CB	2.5		6	2.5		50	1	□	
CDH2.6X8CB	2.6		8	2.6		60	1	□	
CDH2.7X8CB	2.7		8	2.7		60	1	□	
CDH2.8X8CB	2.8		8	2.8		60	1	□	
CDH2.9X8CB	2.9		8	2.9		60	1	□	
CDH3.0X8CB	3		8	3		60	1	□	

A type 90° 超硬 片刃 2枚刃 右刃

*1 サイズによっては、ルーマ形状のものもあります。
Pivot type shank available depending on size.

単位/寸法:mm 価格:円
Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	刃先径 φd	最大取径 φd1	シャンク径 φD	刃長 ℓ	ルーマ長 ℓ1	全長 L	図 Fig.	在庫 Stock	参考価格 Price
90CDH0.2X0.6CB	0.2	0.6	3	0.2	1.8	40	2	□	
90CDH0.3X0.9CB	0.3	0.9	3	0.3	2.7	40	2	□	
90CDH0.4X1.2CB	0.4	1.2	3	0.4	3.6	40	2	□	
90CDH0.5X1.5CB	0.5	1.5	3	0.5	4.5	40	2	□	
90CDH0.6X1.8CB	0.6	1.8	3	0.6	5.4	40	2	□	
90CDH0.7X2.1CB	0.7	2.1	3	0.7	6.3	40	2	□	
90CDH0.8X2.4CB	0.8	2.4	3	0.8	7.2	40	2	□	
90CDH0.9X2.7CB	0.9	2.7	3	0.9	8.1	40	2	□	
90CDH1.0X3CB	1		3	1		40	1	□	
90CDH1.1X3CB	1.1		3	1.1		40	1	□	
90CDH1.2X3CB	1.2		3	1.2		40	1	□	
90CDH1.3X4CB	1.3		4	1.3		40	1	□	
90CDH1.4X4CB	1.4		4	1.4		40	1	□	
90CDH1.5X4CB	1.5		4	1.5		40	1	□	
90CDH1.6X5CB	1.6		5	1.6		40	1	□	
90CDH1.7X5CB	1.7		5	1.7		40	1	□	
90CDH1.8X5CB	1.8		5	1.8		40	1	□	
90CDH1.9X5CB	1.9		5	1.9		40	1	□	
90CDH2.0X5CB	2		5	2		40	1	□	
90CDH2.1X6CB	2.1		6	2.1		50	1	□	
90CDH2.2X6CB	2.2		6	2.2		50	1	□	
90CDH2.3X6CB	2.3		6	2.3		50	1	□	
90CDH2.4X6CB	2.4		6	2.4		50	1	□	
90CDH2.5X6CB	2.5		6	2.5		50	1	□	
90CDH2.6X8CB	2.6		8	2.6		60	1	□	
90CDH2.7X8CB	2.7		8	2.7		60	1	□	
90CDH2.8X8CB	2.8		8	2.8		60	1	□	
90CDH2.9X8CB	2.9		8	2.9		60	1	□	
90CDH3.0X8CB	3		8	3		60	1	□	

Stock ●...標準在庫品/Stocked
Stock □...特定商社在庫品/Stocked by Specific Distributors

被削材適合性

Suitability for Work Materials

◎...最適 The most suitable

○...適 Suitable

△...可 Possible

無印 Blank...不可 Impossible

製品区分 Product	軟鋼 Mild Steel	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼入れ鋼 Quenched & Tempered Steel		ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	タタリ鉄 Ductile Cast Iron	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminium Alloy	銅 Copper	プラスチック Plastic	セラミック etc. Ceramics etc.	
	SS	S45C	SCM SCR	SKD SKS	〜40 HRC	〜45 HRC	45〜 HRC	SUS	FC	FDC		Al	Cu		マシナブル Machinable	ジルコニア ガラス Zirconia Glass
CDH-CB	○	◎	◎	○	○	△	△	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	
90CDH-CB	○	◎	◎	○	○	△	△	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	