




Drill and Drive

ドリルアンドドライブ



結合素材



鉄 シンワッシャー頭 (ユニクロ)

品 番	寸法 (d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備 考
DWS4013	4.0×13	1,000本×10箱	10.5	2.5	3.5	全ねじ	2.3mmまで	
DWS4016	4.0×16	700本×10箱	10.5	2.5	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS4019	4.0×19	500本×10箱	10.5	2.5	9.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS4025	4.0×25		10.5	2.5	15.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5013	5.0×13	1,500本×5箱	12.0	3.0	2.4	全ねじ	2.3mmまで	
DWS5016	5.0×16		12.0	3.0	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5022	5.0×22	1,000本×5箱	12.0	3.0	9.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5035	5.0×35	500本×5箱	12.0	3.0	23.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5040	5.0×40		12.0	3.0	28.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5045	5.0×45		12.0	3.0	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5050	5.0×50	400本×5箱	12.0	3.0	38.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS5060	5.0×60	300本×5箱	12.0	3.0	48.0	50	3.2mmまで	
DWS5070	5.0×70		12.0	3.0	58.0	50	3.2mmまで	
DWS5080	5.0×80		12.0	3.0	68.0	50	3.2mmまで	
DWS5100	5.0×100	200本×5箱	12.0	3.0	88.0	50	3.2mmまで	
DWS5115	5.0×115	150本×5箱	12.0	3.0	103.0	50	3.2mmまで	
DWS5135	5.0×135	100本×5箱	12.0	3.0	123.0	50	3.2mmまで	

ステンレス (SUS410) シンワッシャー頭 (パシベート)

IWS4013	4.0×13	1000本×10箱	10.5	2.5	3.5	全ねじ	2.3mmまで	
IWS4016	4.0×16	700本×10箱	10.5	2.5	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS4019	4.0×19	500本×10箱	10.5	2.5	9.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS4025	4.0×25		10.5	2.5	15.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS5016	5.0×16	1500本×5箱	12.0	3.3	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS5022	5.0×22	1000本×5箱	12.0	3.3	12.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS5035	5.0×35	500本×5箱	12.0	3.0	23.0	全ねじ	3.2mmまで	
IWS5045	5.0×45		12.0	3.0	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
IWS5060	5.0×60	300本×5箱	12.0	3.0	48.0	50	3.2mmまで	
IWS5070	5.0×70		12.0	3.0	58.0	50	3.2mmまで	