


LPL-SUS,LPLH-SUS

スプリング プランジャー(ロングロック付)

標準在庫品 **RoHS** **SUS**



LPLH-SUS
(重荷重用)
識別:2本ライン



★One Point—
ロングロックが緩み防止になります

本体	コイルバネ	センターピン	ロングロック
SUS303	SUS302WPA	SUS420	ポリアミド

サイズ		M	d	L	S	Lf	Lf ₁	W	W ₁	A	モーメント(N・m)		質量 (g)	適用専用 レンチ
											取付け	取外し		
LPL-SUS LPLH-SUS	5	M 5×0.8	2.4	18	2.3	2	0.8	1.5	0.8	7	0.12	0.08	1.3	PW 5
	6	M 6×1	2.7	20	2.5	2.5	1	2	1		0.45	0.22	2.5	PW 6
	8	M 8×1.25	3.5	22	3	3	1.4	2.5	1.2	8	1.05	0.37	6	PW 8
	10	M10×1.5	4			3.5		3	1.6	9	1.3	0.6	9	PW10
	12	M12×1.75	6	28	4	5	2	4	2	10	2	1.3	16	PW12
	16	M16×2	7.5	32	5	6	2.5	5	2.5	14	3.9	3	35	PW16

中荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)	
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大
LPL 5-SUS	5~ 17	LPLH 5-SUS	9~26
LPL 6-SUS	6~ 17	LPLH 6-SUS	11~35
LPL 8-SUS	7~ 29	LPLH 8-SUS	15~48
LPL10-SUS	8~ 31	LPLH10-SUS	15~58
LPL12-SUS	10~ 47	LPLH12-SUS	19~74
LPL16-SUS	45~100	—	—

特長

- 製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LPLH-SUS:2本ライン
- 緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

使用例・使用方法

バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ **PW** をご利用ください。
(P. 1242 参照)

技術データ

耐熱温度 80℃

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

プランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グリップパー

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス