


SP4

ジュンロン® SP4(二層スパッターチューブ)

SP4(Two-layered spatter tube)



| 部品番号 PART NO. | 内層チューブ INNER TUBE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm) | カバー肉厚 THICKNESS OF LAYER COVER (mm) | 破壊圧力 BURST PRESSURE 23℃ (MPa) | 最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23℃ (MPa) | 最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm) | 標準条長 STANDARD LENGTH (m) |
|------------------|--|--|--|--|---|-----------------------------------|
| SP4-06 | 6×4 | 1 | 4.7 | <1.1 | 15 | 20・100 |
| SP4-08 | 8×6 | 1 | 3.5 | <0.88 | 28 | 20・100 |
| SP4-10 | 10×7.5 | 1 | 3.5 | <0.88 | 35 | 20・100 |
| SP4-12 | 12×9 | 1 | 3.5 | <0.88 | 45 | 20・100 |

●標準色：黒、赤、青、緑、白、黄、ライトベージュ、薄赤、薄緑（黄、ライトベージュ、薄赤、薄緑は100m巻きのみ）

Standard color : black, red, blue, green, white, yellow, light beige, light red and light green. (100m length are also available in yellow, light beige, light red, light green)

●外層カバーに難燃性樹脂（UL94V-0適合）を使用しスポット溶接機器の配管チューブとしてその実力を発揮します。

For the outer layer cover flame-resisting resin (conforming to UL94V-0) is used and its efficiency is manifested as a tubing for spot welding machines.

●専用ストリッパー（チューブカッター付）を使用する事によりジュンロンワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。

By using a special stripper (with tube cutter), the outer layer can be peeled of easily to fit Instant Fitting W-series. The insert pitch for is already displayed on the outer layer, the peeling length can be seen at a glance.

●標準条長と標準色については下記を参照下さい。

Please refer to the following for standard length and color.

標準条長と標準色 STANDARD LENGTH AND COLOR

| 種類 | 部品番号 PART NO. | チューブ寸法 外径×内径 O.D.(mm)×I.D.(mm) | 標準条長と標準色 STANDARD LENGTH AND COLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|----------|----------|---|
| | | | 20m | | | | | | | | | 100m | | | | | | | | | |
| | | | 黒 b | 赤 r | 青 bl | 緑 g | 白 w | 黄 y | ライトベージュ lb | 薄赤 lr | 薄緑 lg | 黒 b | 赤 r | 青 bl | 緑 g | 白 w | 黄 y | ライトベージュ lb | 薄赤 lr | 薄緑 lg | |
| SP4 | SP4-06 | 6×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SP4-08 | 8×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SP4-10 | 10×7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SP4-12 | 12×9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

b...black r...red bl...blue g...green w...white y...yellow lb...light beige lr...light red lg...light green