

# ディスプレイオプション

外付グラフィック ディスプレイ画面を追加して作業効率アップ!

## USB Type-C対応モデル※1

※動作確認済み機器はホームページにてご確認ください。

### USB Type-C対応マルチアダプター



- USBケーブル1本でいろんな機器がつながる「マルチアダプター」
- 4つのインターフェイスに対応。
- 4K画質※2を大画面で楽しめる。HDMI接続で音声出力も可能。
- MACアドレス自動制御ツール「MA Changer」※3に対応。

4K対応マルチアダプター Win10 macOS 10.12-10.14 Mac OS X 10.11  
在庫限り US3C-UERGB/H ¥7,800

映像/音声同時出力	ワイド対応	USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)	LAN	アナログ RGB	HDMI
-----------	-------	------------------------	-----	----------	------

※「MA Changer」はMac OSに対応していません。

### USB Type-Cで4K表示に対応!



- USB接続で高精細4K表示。※2
- 音声も出力できる。

4K対応HDMI端子搭載モデル Win10 Win8.1 macOS 10.12-10.14 Mac OS X 10.11  
在庫限り US3C-DA/H ¥4,100

映像/音声同時出力	ワイド対応	HDMI
-----------	-------	------

### USB Type-C対応グラフィックアダプター



- つなぐだけですぐ使える。
- フルHD(1920×1080)の解像度に対応※2

アナログ専用モデル Win10 Win8.1 macOS 10.12-10.14 Mac OS X 10.11  
在庫限り US3C-DA/RGB ¥4,100

ワイド対応	アナログ RGB
-------	----------

※1 DisplayPort Alt Modelに対応したUSB Type-Cポートが必要。すべてのUSB Type-C搭載端末機器がDisplayPort Alt Modelに対応しているわけではありません。※2 解像度は接続するパソコンとモニターに依存します。 ※3 音声出力には対応していません。 ※4 アナログRGBとHDMI出力は併用できません。 ※5 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

## USB 2.0対応モデル

### USB接続 外付グラフィックアダプター



- WUXGA(1920×1200)、フルHD(1920×1080)などの解像度に対応。
- 高速表示「Dual Coreチップ」採用。

Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista SP2 XP SP3 2000 SP4 Mac OS X 10.4-10.6  
デジタル&アナログ両対応モデル  
USB-RGB/D2 ¥9,500

ワイド対応	アナログ RGB	DVI-I
-------	----------	-------

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。  
※2 アナログディスプレイ利用時は、DVI-I端子に変換アダプター(標準添付)を装着してご利用ください。

### お求めやすいアナログ専用モデル



- WXGA+(1440×900)、SXGA(1280×1024)などの解像度に対応。
- 低消費電流を実現。

Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista SP2 XP SP3 2000 SP4 Mac OS X 10.4-10.6  
アナログ専用モデル  
USB-RGB2 ¥6,900

ワイド対応	アナログ RGB
-------	----------

※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

## マルチドッキング

Ultrabook™、タブレットPCに最適!

### USBケーブル1本でいろんな機器がつながる



- USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)接続でネットやデータ、映像を高速転送。
- フルHD(最大解像度2048×1152)対応。
- Gigabit対応有線LANポート搭載。
- 横置き 縦置き ディスプレイ背面(VESAマウント利用)の3通りの設置方法に対応。
- 液晶、プリンター、ルーター等の機器がこれ1台でつながる!

Win10 Win8.1 Win8 Win7 macOS 10.12-10.13.4 Mac OS X 10.9.3-10.11  
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)接続マルチドッキング  
USB3-DD2 ¥15,700

USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) x3	LAN x1	DVI-I x1	ヘッドホン/ヘッドセット出力 x1	マイク入力 x1
---------------------------	--------	----------	-------------------	----------

Multi Docking デジタル&アナログ両対応(※4)

デジタル アナログ

※1 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。 ※2 macOS 10.13.4以降はmacOSでは使用できません。 ※3 Mac OS X 10.7.7ではご利用いただけません。 ※4 ディスプレイ出力はデジタル/アナログ両対応です。アナログディスプレイ利用時は、DVI-I端子に変換アダプター(標準添付)を装着してご利用ください。 ※5 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

## 大型ディスプレイ用スタンド

※詳細は当社ホームページにてご確認ください。

### 大型液晶ディスプレイをサイネージに活用

取り付けイメージ



移動式ディスプレイスタンド(耐荷重最大25kg) DA-DS1 受注生産 ¥40,000

移動式ディスプレイスタンド(耐荷重最大50kg) DA-DS2 受注生産 ¥30,000

壁掛け固定金具(耐荷重最大30kg)※ DA-WM1 受注生産 ¥48,000

※本商品は工事専門業者での設置が必要です。

イーゼルスタンド(耐荷重最大20kg) DA-ES1 受注生産 ¥32,000

VESA延長金具(耐荷重最大約50kg) NEW DA-VESA/EXT ¥6,000



USBグラフィックの選び方 パソコンとつなごうディスプレイ側の入力端子は何ですか? HDMI接続ならHDMI端子搭載のモデルを、アナログ接続ならアナログ対応のモデルをお選びください。



※USB 3.1 Gen 1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です。

## USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.0対応モデル

### 高精細4K表示に対応



- USB接続で高精細4K表示。
- フルHDの約4倍の解像度※1(3840×2160 30p)に対応。

4K対応DisplayPort端子搭載モデル Win10 Win8.1 Win8 Win7  
USB-4K/DP ¥14,300

※1 フルHDを超える出力解像度の場合は、動画再生に対応していません。  
※2 最新版のサポートソフトをご利用ください。  
※3 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。  
※4 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

### USB接続 外付グラフィックアダプター



- WUXGA(1920×1200)、フルHD(1920×1080)などの解像度に対応。
- 音声も出力できる。

HDMI端子搭載モデル Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista SP2 XP SP3  
USB-RGB3/H ¥9,500

※1 最新版のサポートソフトをご利用ください。  
※2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。  
※3 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

### デジタル&アナログ両対応



- WUXGA(1920×1200)、フルHD(1920×1080)などの解像度に対応。
- アナログディスプレイ用変換アダプター添付。

デジタル&アナログ両対応モデル Win10 Win8.1 Win8 Win7 Vista SP2 XP SP3  
USB-RGB3/D ¥10,600

ワイド対応	アナログ RGB	DVI-I
-------	----------	-------

※1 最新版のサポートソフトをご利用ください。  
※2 Windows 7 Starterはマルチディスプレイモードに対応していません。  
※3 アナログディスプレイ利用時は、DVI-I端子に変換アダプター(標準添付)を装着してご利用ください。  
※4 詳細は当社ホームページにてご確認ください。

## ネットワーク対応モデル

### PCの画面をネットワーク経由で表示。マウス、キーボードを使った遠隔操作もできる。

- 映像出力端子がない端末でもプレゼンができる。
- USBタイプのキーボードやマウスを接続することで、アダプター側からPCを操作可能。
- アダプターにUSBメモリーを接続しデータコピーができる。



延長保証サービス (ISS Light) Win10 Win8.1 Win8 Win7  
ネットワークグラフィックアダプター  
NGA-RGB/H ¥21,000

USB2.0 x2	LAN	アナログ RGB	HDMI
-----------	-----	----------	------

※HDMI端子とRGB端子は同時使用できません。両方接続した場合、HDMI端子が優先されます。またRGB端子で接続した場合は、音声出力できません。  
※1 詳細は当社ホームページにてご確認ください。



## 液晶ディスプレイオプション

液晶ディスプレイをさらに快適に活用

### 液晶ディスプレイスタンド/アーム

- ピボット(90°回転)対応。
- 耐荷重最大8.5kg。
- 耐荷重最大4.2kg。
- VESA100mm対応。



フリースタイルスタンド DA-FSTAND1 ¥5,300



3関節搭載ディスプレイアーム DA-ARMS2 ¥21,000

※液晶ディスプレイは別売です。

### ケーブル/アダプター

HDMIケーブル(15m) DA-H/15M ¥22,100

HDMIケーブル(10m) DA-H/10M ¥16,500

4K イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(2m) DA-H/2M3 ¥3,300

プレミアムHDMIケーブル規格認証済み HDMIケーブル(5m) DA-PMH/5M ¥10,900

プレミアムHDMIケーブル規格認証済み HDMIケーブル(2m) DA-PMH/2M ¥5,300

DisplayPortケーブル(1.8m) DA-DP/18M ¥3,800

4K対応 Mini DisplayPort-DisplayPort 変換ケーブル(2m) DA-MDP/DP2M ¥4,200

HDMI-ミニHDMIケーブル(2m) DA-H/AC2M ¥3,100

Mini DisplayPort-HDMI変換アダプター DA-ADMDP/H ¥5,000

HDMI-アナログRGB変換アダプター DA-ADH/V ¥3,800

Mini DisplayPort-アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V ¥4,200

アナログディスプレイ用 変換ケーブル(DVI-I→アナログ)(15cm) DA-DV/A ¥4,700

音楽関連商品  
ハードディスク  
チューナーキャプチャー  
ディスプレイオプション  
23  
Wi-Fiネットワーク  
ブルーレイDVD  
USBメモリー  
取扱商品