



材質
SUS410

表面処理
パシペート
処理


ねじ先端
レギュラー

ねじ山
並目ねじ山

ナベ

■特長と用途

塩ビ鋼板、スパンドレル等薄鉄板と鉄下地への締結



品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	EL (mm)	SL	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	適応板厚 (mm)	JAN					
*PS-3510	3.5×10	15,000本 (1,500本×10箱)	3.5	10	3	全ねじ	1.3 (20山)	7.0	2.5	No.2	0.9~2.3	4516166002131					
*PS-3513	3.5×13	10,000本 (1,000本×10箱)	3.5	13	6							4516166002148					
*PS-3516	3.5×16	10,000本 (1,000本×10箱)	3.5	16	9							4516166002155					
PS-4010	4×10	10,000本 (1,000本×10箱)	4.2	10	3	全ねじ	1.4 (18山)	8.0	3.0	No.2	1.2~2.3	4516166002186					
PS-4013	4×13	10,000本 (1,000本×10箱)	4.2	13	4							4516166002193					
PS-4016	4×16	10,000本 (1,000本×10箱)	4.2	16	7							4516166002209					
PS-4019	4×19	10,000本 (1,000本×10箱)	4.2	19	10						4516166002216						
PS-4025	4×25	5,000本 (500本×10箱)	4.2	25	16						4516166002223						
PS-4030	4×30	5,000本 (500本×10箱)	4.2	30	21						4516166002230						
*PS-4035	4×35	2,500本 (500本× 5箱)	4.2	35	25						4516166002247						
PS-4040	4×40	2,500本 (500本× 5箱)	4.2	40	30						4516166002254						
*PS-4050	4×50	2,500本 (500本× 5箱)	4.2	50	40						4516166002261						
*PS-4060	4×60	2,500本 (500本× 5箱)	4.2	60	50						4516166002285						
PS-5013	5×13	5,000本 (500本×10箱)	4.8	13	4						全ねじ	1.6 (16山)	9.5	3.5	No.2	1.6~3.5	4516166002292
PS-5016	5×16	5,000本 (500本×10箱)	4.8	16	6												4516166002308
PS-5019	5×19	5,000本 (500本×10箱)	4.8	19	9	4516166002315											
PS-5025	5×25	5,000本 (500本×10箱)	4.8	25	15	4516166002322											
*PS-5030	5×30	2,500本 (500本× 5箱)	4.8	30	20	4516166002339											
*PS-5035	5×35	2,500本 (500本× 5箱)	4.8	35	24	4516166002346											
*PS-5040	5×40	2,500本 (500本× 5箱)	4.8	40	29	4516166002353											
*PS-5050	5×50	2,500本 (500本× 5箱)	4.8	50	41	4516166002377											
*PS-5060	5×60	2,000本 (400本× 5箱)	4.8	60	51	4516166002384											



材質
SUS305J1

表面処理
パシペート
処理

ねじ先端
レギュラー


ねじ山
並目ねじ山

ナベ

樹脂・アルミ用

■特長と用途

アルミ材同士や、樹脂、アルミ下地への締結



品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	EL (mm)	SL	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	使用相手材	JAN
P3S-4013	4×13	10,000本 (1,000本×10箱)	4.2	13	5	全ねじ	1.4 (18山)	8.0	3.0	No.2	アルミ・樹脂 専用	4516166002629
*P3S-4016	4×16	10,000本 (1,000本×10箱)	4.2	16	7							4516166002636
*P3S-4019	4×19	10,000本 (1,000本×10箱)	4.2	19	11							4516166002643

*の製品につきましては、在庫確認のお問い合わせをお願い致します。

※頭部ペイント、その他表面処理、小袋入加工も別途承ります。