



マイクロピペット (ギルソン ピペットマン)

Micropipette

コード	型	式	容量	最小目盛	価	格	区分
3-316-0310	P2		0.2~2μL	0.002μL	¥37,000		BSJH
3-316-0311	P10		1~10μL	0.02μL	¥37,000		BSBH
3-316-0312	P20		2~20μL		¥32,000		ZPCH
3-316-0313	P100		20~100μL	0.2μL	¥32,000		BRKH
3-316-0314	P200		20~200μL		¥32,000		BPIH
3-316-0315	P1000		200~1000μL	2μL	¥32,000		ZSCH
3-316-0316	P5000		1~5mL		¥37,000		BODH
3-316-0317	P10mL		1~10mL	20μL	¥37,000		ZPLH

- 『エアードイスプレースメント方式』のマイクロピペットです。
- 超精密直読式デジタルマイクロメーターにより、簡単かつ連続的に容量設定が行えます。
- イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄できます (P5000・P10mLは除く)。

※適合チップについては814頁をご覧ください。

(仕様) ●UV照射：可

校正対応

UV
対応

P10



P200

優れた精度と
再現性

純正チップ 808頁

マイクロピペット (ギルソン ピペットマンネオ)

Micropipette

■シングルチャンネル

コード	型	式	容量	最小目盛	価	格	区分
3-316-0460	P2N		0.2~2μL	0.002μL	¥38,000		BRMK
3-316-0461	P10N		1~10μL	0.02μL	¥38,000		BUJK
3-316-0462	P20N		2~20μL		¥34,000		BREK
3-316-0463	P100N		10~100μL	0.2μL	¥34,000		BUGK
3-316-0464	P200N		20~200μL		¥34,000		BPCCK
3-316-0465	P1000N		100~1000μL	2μL	¥34,000		BRJK

■8チャンネル

コード	型	式	容量	最小目盛	価	格	区分
3-305-0020	P8×20N		2~20μL	0.02μL	¥95,000		BOBX
3-305-0021	P8×200N		20~200μL	0.2μL	¥95,000		BQCX

■12チャンネル

コード	型	式	容量	最小目盛	価	格	区分
3-305-0022	P12×20N		2~20μL	0.02μL	¥115,000		BPDX
3-305-0023	P12×200N		20~200μL	0.2μL	¥115,000		BUCX

- ピペットマンの基本性能はそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。イジェクター使用時の負荷も軽減されています。
- プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。

※適合チップについては814頁をご覧ください。

(仕様) ●UV照射：可

校正対応

UV
対応

P200N



P8 × 200N

軽いストロークがお好きな方に

マイクロピペット (ギルソン ピペットマンL)

Micropipette

コード	型	式	容量	最小目盛	価	格	区分
3-319-0100	P2L		0.2~2μL	0.002μL	¥38,000		BRNK
3-319-0101	P10L		1~10μL	0.02μL	¥38,000		BOLK
3-319-0102	P20L		2~20μL		¥37,000		BQGK
3-319-0103	P100L		10~100μL	0.2μL	¥37,000		BUEK
3-319-0104	P200L		20~200μL		¥37,000		BPCCK
3-319-0105	P1000L		100~1000μL	0.002mL	¥37,000		BQEK
3-319-0106	P5000L		500~5000μL		¥38,000		BQDK
3-319-0107	P10mLL		1~10mL	0.02mL	¥38,000		BUKK

- ピペットマンの基本性能はそのままに、分解することなく本体そのままオートクレーブ可能なモデルです。
- 長時間のピペッティング作業を快適に行えるよう、本体を軽量化するとともに、ストロークを軽くしたモデルです。
- チップイジェクターボタンは位置調整が可能で、左利き・右利きともに使いやすいデザインです。

※適合チップについては814頁をご覧ください。

(仕様) ●オートクレーブ：可 ●UV照射：可

校正対応

オートクレーブ
滅菌可UV
対応

GILSON

オートクレーブできます

マイクロマン 807頁