


# 研磨布

## ハードディスク 2



### 【用途】

●金属の一般研削・研磨・バリ取り作業、鉄骨などの溶接ビード取り、メッキ・塗装前の研磨、錆落とし

### 【特長】

■プラスチック製のバックプレートに研磨布を扇状に配列した研磨ディスクです。厳選された素材により、抜群の切れ味と耐久力を発揮します。  
また、ワンタッチタイプはワンタッチ式脱装着により取付が簡単で、ネジ式構造のため芯振れがありません。

## ラバーディスク



### 【用途】

●金属研磨一般、自動車・橋梁・製缶・配管などの面調整、ステンレス・非鉄金属の磨き、仕上研磨

### 【特長】

■ユニークな弾力性と抜群の研磨力を持ち、研削から研磨まであらゆる用途に対応できるオフセット型弾性砥石です。  
振動や騒音が少なく、研磨力に優れ、削りと磨きが同時に可能となります。

最高使用回転数：13,000min<sup>-1</sup> 〈梱包〉大箱(小箱×入数) / 100(10×10)

寸法 (mm) (外径×孔径)	粒度	砥粒		備考
		AA	ZN	
100×16(15)	40	DPB0001	DPB0031	
	60	DPB0002	DPB0032	
	80	DPB0003	DPB0033	
	100	DPB0004	-	
	120	DPB0005	-	
	150	DPB0006	-	
	180	DPB0007	-	
	240	DPB0008	-	
	320	DPB0009	-	
	400	DPB0010	-	

最高使用回転数：13,000min<sup>-1</sup> 〈梱包〉大箱(小箱×入数) / 50(5×10)

寸法 (mm) (外径×厚さ×孔径)	粒度	砥粒	備考
		WA	
100×6×15	80	DRD0002	
	120	DRD0003	
	220	DRD0005	
	320	DRD0006	

最高使用回転数：13,000min<sup>-1</sup> 〈梱包〉大箱(小箱×入数) / 100(10×10)

寸法 (mm) (外径×孔径)	粒度	砥粒			備考
		AA	SG	ZN	
100×ネジ付 (M10)	40	DPB0011	DPB0021	DPB0026	
	60	DPB0012	DPB0022	DPB0027	
	80	DPB0013	DPB0023	DPB0028	
	100	DPB0014	DPB0024	-	
	120	DPB0015	DPB0025	-	
	150	DPB0016	-	-	
	180	DPB0017	-	-	
	240	DPB0018	-	-	
	320	DPB0019	-	-	
	400	DPB0020	-	-	

オフセット  
砥石

フレキシブル  
砥石

切断砥石

研磨布  
/ 不織布  
研磨材

アルミナ  
繊維砥石

軸付砥石

平形砥石

異形砥石

DIA/CBN  
ホイール

ツルーイング  
ドレッシング  
工具

研削・切削  
油剤

フィルター

安全衛生  
保護具