

アルファシリーズ ツインロッドシリンダBシリーズ

片ロッドタイプ

仕様

シリンダ径mm		10	16	20	25	32
項目						
作動形式		複動形				
使用流体		空気				
取付形式		サイドマウント				
使用圧力範囲	MPa	0.2～0.7	0.15～0.7			
保証耐圧力	MPa	1.05				
使用温度範囲	℃	0～60				
使用速度範囲	mm/s	100～500				
クッション		ゴムバンパ方式				
給油		不要（給油する場合は、タービン油1種 [ISO VG32] 相当品）				
不回転精度		±0.1°（無負荷時）				
ストローク調節範囲	mm	－5～0（仕様ストロークに対して）				
配管接続口径		M5×0.8				Rc1/8

注文記号

ATBDA 10×70 -

シリンダ径×ストローク

アルファシリーズ
ツインロッドシリンダBシリーズ

センサスイッチの数
1：1個付
2：2個付

リード線長さ
A：1000mm
B：3000mm
G：300mm M8コネクタ付（ZE175、ZE275のみ）

●センサスイッチのみの注文記号

ATBDA

アルファシリーズ
ツインロッドシリンダBシリーズ用
止めねじ付

リード線長さ
A：1000mm
B：3000mm
G：300mm M8コネクタ付
（ZE175、ZE275のみ）

ZE135
ZE235
ZE175
ZE155
ZE255
ZE275
ZE101
ZE201
ZE102
ZE202

センサスイッチ形式
無記入：センサスイッチなし

ZE135：2線式 無接点タイプ表示灯付	DC10～28V	リード線横出し
ZE235：2線式 無接点タイプ表示灯付	DC10～28V	リード線横出し注
ZE175：3線式 無接点タイプ表示灯付	DC5～28V	リード線横出し
ZE155：3線式 無接点タイプ表示灯付	DC4.5～28V	リード線横出し
ZE255：3線式 無接点タイプ表示灯付	DC4.5～28V	リード線横出し注
ZE275：3線式 無接点タイプ表示灯付	DC5～28V	リード線横出し
ZE101：2線式 有接点タイプ表示灯なし	DC5～28V, AC85～115V	リード線横出し
ZE102：2線式 有接点タイプ表示灯なし	DC10～28V, AC85～115V	リード線横出し
ZE201：2線式 有接点タイプ表示灯なし	DC5～28V, AC85～115V	リード線横出し注
ZE202：2線式 有接点タイプ表示灯なし	DC10～28V, AC85～115V	リード線横出し注

注：リード線横出しタイプは、リード線がセンサスイッチに対して直角方向へ出るタイプです。

●センサスイッチの詳細については、総合パーソナルカタログをご覧ください。

シリンダ径とストローク

				mm
径	標準ストローク	製作可能最大ストローク ^注	引側ストローク調節範囲	
10	10,20,30,40,50,60,70	140	-5~0	
16	10,20,30,40,50,60,70,80,90,100	200		
20				
25				
32				

注：標準ストロークを超えるストロークの納期については、最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。