

45° エルボ

製品記号


P45L (SCS13A)

P45LM (SCS14A)

規格

面間：JIS B 2301

肉厚：JIS B 2301



呼び径 (B)	寸法 (mm)		箱入個数 (個)	
	d2	A	P45L	P45LM
1/4	Rc 1/4	17	120	
3/8	Rc 3/8	19	96	
1/2	Rc 1/2	21	96	
3/4	Rc 3/4	25	60	
1	Rc 1	29	48	
1 1/4	Rc 1 1/4	34	32	
1 1/2	Rc 1 1/2	37	24	
2	Rc 2	42	12	
2 1/2 *	Rc 2 1/2	49	6	-
3 *	Rc 3	54	5	-
4 *	Rc 4	65	3	-

*P45Lのみ。

※RoHS指令相当品です。

ストリートエルボ

製品記号

PSLZ (SCS13A)


PSLZM (SCS14A)

規格

面間：JIS B 2301※

肉厚：JIS B 2301※

※呼び径 1/8B JIS B 2308に準拠



呼び径 (B)	寸法 (mm)			箱入個数 (個)	
	d1・d2	B	A	PSLZ	PSLZM
1/8 *	R・Rc 1/8	26	17	32	-
1/4	R・Rc 1/4	30	19	120	
3/8	R・Rc 3/8	35	23	100	
1/2	R・Rc 1/2	40	27	96	
3/4	R・Rc 3/4	47	32	64	
1	R・Rc 1	54	38	48	
1 1/4	R・Rc 1 1/4	62	46	36	
1 1/2	R・Rc 1 1/2	68	48	24	
2	R・Rc 2	79	57	12	

*PSLZのみ。

※RoHS指令相当品です。

径違いエルボ

製品記号


PRL(1),(2),(3) (SCS13A)

規格

面間：JIS B 2301※

肉厚：JIS B 2301※

※PRL(3) JIS B 2308に準拠



呼び径 (B)	寸法 (mm)				製品記号	箱入個数 (個)
	d2	d3	A	B		
3/8x1/4	Rc 3/8	Rc 1/4	22	20	PRL(1) 3/8	100
1/2x1/4	Rc 1/2	Rc 1/4	24	24	PRL(2) 1/2	100
1/2x3/8	Rc 1/2	Rc 3/8	25	26	PRL(1) 1/2	100
3/4x1/4	Rc 3/4	Rc 1/4	27	25	PRL(3) 3/4	50
3/4x3/8	Rc 3/4	Rc 3/8	28	28	PRL(2) 3/4	50
3/4x1/2	Rc 3/4	Rc 1/2	30	29	PRL(1) 3/4	50
1x3/8	Rc 1	Rc 3/8	30	30	PRL(3) 1	30
1x1/2	Rc 1	Rc 1/2	33	32	PRL(2) 1	30
1x3/4	Rc 1	Rc 3/4	35	34	PRL(1) 1	30
1 1/4x1/2	Rc 1 1/4	Rc 1/2	37	34	PRL(3) 1 1/4	20
1 1/4x3/4	Rc 1 1/4	Rc 3/4	40	38	PRL(2) 1 1/4	20
1 1/4x1	Rc 1 1/4	Rc 1	42	40	PRL(1) 1 1/4	20
1 1/2x3/4	Rc 1 1/2	Rc 3/4	43	38	PRL(3) 1 1/2	20
1 1/2x1	Rc 1 1/2	Rc 1	45	41	PRL(2) 1 1/2	20
1 1/2x1 1/4	Rc 1 1/2	Rc 1 1/4	48	45	PRL(1) 1 1/2	20
2x1	Rc 2	Rc 1	51	44	PRL(3) 2	12
2x1 1/4	Rc 2	Rc 1 1/4	54	48	PRL(2) 2	12
2x1 1/2	Rc 2	Rc 1 1/2	55	52	PRL(1) 2	12

● () 内の数字は呼び径に対する段落ちを表します。 ※RoHS指令相当品です。

ロスト
ワックス

ロスト
ワックス

※PRL(3)