




■形式

JA10
標準タイプ


JA10L
低電流タイプ

■バルブ仕様


A1：2ポート常時閉




A2：2ポート常時開




A3：3ポート常時閉



A4：3ポート常時開




A5：5ポート2ポジション・シングル




A6：5ポート2ポジション・ダブル



A7：3ポジション・クローズセンタ




A8：3ポジション・エキゾースセンタ




A9：3ポジション・プレッシャセンタ




AA：タンデム3ポート(常時閉・常時開)



AB：タンデム3ポート(常時開・常時閉)



AC：タンデム3ポート(常時開・常時開)




■サブベース

サブベースなし^{注1}



無記入

サブベース付^{注2}



-25


■配線仕様

プラグイン



無記入

Sタイププラグコネクタ
コネクタなし



-PN

プラスコモン

Sタイププラグコネクタ
リード線300mm



-PS

プラスコモン

Sタイププラグコネクタ
リード線3000mm



-PS3

マイナスコモン

Sタイププラグコネクタ
リード線300mm



-MS

マイナスコモン

Sタイププラグコネクタ
リード線3000mm



-MS3


■手動機構

ノンロック形



無記入

ロック突出形



-83

■電圧

-D4
DC24V

形式	バルブ仕様	サブベース	手動機構	配線仕様	電圧
JA10 JA10L	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC	無記入 -25 ^{注2}	無記入 -83	無記入 ^{注2} -PN -PS -PS3 -MS -MS3	-D4

注1：バルブ単体では使用できません。マニホールドの取付ねじ2本が添付されています。

注2：サブベース付の場合は、配線仕様が「無記入」プラグインタイプは選択できません。-PN、-PS、-PS3、-MS、-MS3のいずれかを選択してください。