

自動操作

小型空圧
Cシリーズ
ボールバルブ
複作動

10K



RoHS

SCS14A製ボール

10K



RoHS

SCS14A製ボール

10K



RoHS

SCS14A製ボール

10K



RoHS

SCS14A製ボール

製品記号	C-UTE			C-UTGE			C-UTGE<JPF01>			C-UTFE		
呼び径	L	H	駆動部	L	H	駆動部	L	H	駆動部	L	H	駆動部
8 1/4	44.0	85.2	C-1	44.0	105.5	C-1						
10 3/8	44.0	85.2	C-1	44.0	105.5	C-1						
15 1/2	56.5	85.5	C-1	56.5	124.5	C-2	56.5	124.5	C-2	62.0	97.5	C-1
20 3/4	59.0	88.0	C-1	59.0	127.5	C-2	59.0	127.5	C-2	73.0	101.5	C-1
25 1	71.0	91.0	C-1	71.0	130.5	C-2	71.0	130.5	C-2	85.0	124.5	C-2
32 1 1/4	78.0	128.0	C-2							98.0	138.5	C-2
40 1 1/2	83.0	131.2	C-2							108.0	144.5	C-2
50 2	100.0	137.2	C-2									
ボデー/ハウジング	A351 Gr.CF8M/SCS14A			A351 Gr.CF8M/SCS14A			SCS14A			A351 Gr.CF8M/SCS14A		
キャップ												
ステム	316SS+Crめっき			316SS+Crめっき			316SS+Crめっき			316SS+Crめっき		
ジスク/ボール	316SS			316SS			316SS			316SS		
パッキン				膨張黒鉛+PTFE編組			PTFE					
ガスケット										PTFE		
ボデーシート/ボールシート	PTFE			充填材入PTFE			ハイパタイト® PTFE			PTFE		
Oリング	FKM									FKM		
操作機	C型 (複作動)			C型 (複作動)			C型 (複作動)			C型 (複作動)		
方式	レデューストボア			レデューストボア			レデューストボア			フルボア		
接続形状	ねじ込み: JIS B0203			ねじ込み: JIS B0203			ねじ込み: JIS B0203			ねじ込み: JIS B0203		
許認可登録/適用規格	RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品		
最高許容圧力	・ 80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa ・ 100℃以下の水・油・空気: 0.5MPa			・ 100℃以下の水・油・空気: 1.0MPa ・ 150℃以下の水・油・空気: 0.5MPa			・ 80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa ・ 100℃以下の水・油・空気: 0.5MPa			・ 80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa ・ 100℃以下の水・油・空気: 0.5MPa		
参照頁	・ アクチュエータ仕様: 自動80 ・ RoHS: BC15			・ アクチュエータ仕様: 自動80 ・ RoHS: BC15			・ アクチュエータ仕様: 自動80 ・ RoHS: BC15			・ アクチュエータ仕様: 自動80 ・ RoHS: BC15		
備考				・ グランド構造			・ グランド構造					

自動操作

小型空圧
Cシリーズ
ボールバルブ
複作動

5K



RoHS

SCS13A製ボール

10K



RoHS

SCS13A製ボール

10K



RoHS

SCS14A製横形三方ボール

10K



RoHS

SCS13A製ボール

製品記号	C-5UTWE			C-10UTWE			C-UTNE				C-UTKLAHE<J0J05>		
呼び径	L	H	駆動部	L	H	駆動部	L	H	L1	駆動部	L	H	駆動部
8 1/4							44.0	85.0	23.0	C-1			
10 3/8	35.0	114.5	C-1	35.0	114.5	C-1	44.0	85.0	23.0	C-1			
15 1/2	40.0	117.5	C-1	40.0	117.5	C-1	58.0	90.0	29.0	C-1			
20 3/4	50.0	138.5	C-2	50.0	138.5	C-2	61.5	94.0	33.0	C-1	56.5	164.0	C-2
25 1	60.0	146.5	C-2	60.0	146.5	C-2	74.0	97.5	39.5	C-1	59.0	166.5	C-2
32 1 1/4							82.5	128.0	48.0	C-2	71.0	172.0	C-2
40 1 1/2							90.5	131.0	54.0	C-2			
50 2							109.5	137.0	65.0	C-2			
ボデー/ハウジング	A351 Gr.CF8/SCS13A			A351 Gr.CF8/SCS13A			A351 Gr.CF8M/SCS14A				A351 Gr.CF8/SCS14A		
ステム	304SS+Crめっき			304SS+Crめっき			316SS+Crめっき				304SS+Crめっき		
ジスク/ボール	304SS			304SS			316SS				316SS		
パッキン													
ガスケット	PTFE			PTFE			カーボンファイバー入PTFE				ハイパタイト® PTFE		
ボデーシート/ボールシート	PTFE			PTFE			FKM				蒸気用FKM		
Oリング	FKM			FKM			FKM				FKM		
操作機	C型 (複作動)			C型 (複作動)			C型 (複作動)				C型 (複作動)		
方式	フルボア			フルボア			レデューストボア				レデューストボア		
接続形状	ウエハ: JIS 5K			ウエハ: JIS 10K			ねじ込み: JIS B0203				ねじ込み: JIS B0203		
許認可登録/適用規格	RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品				RoHS指令相当品		
最高許容圧力	・ 80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa ・ 100℃以下の水・油・空気: 0.5MPa			・ 80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa ・ 100℃以下の水・油・空気: 0.5MPa			・ 80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa ・ 100℃以下の水・油・空気: 0.5MPa				・ 180℃以下の飽和蒸気: 1.0MPa		
参照頁	・ アクチュエータ仕様: 自動80 ・ RoHS: BC15			・ アクチュエータ仕様: 自動80 ・ RoHS: BC15			・ 切換フォーム: 関資1 ・ アクチュエータ仕様: 自動80 ・ RoHS: BC15				・ アクチュエータ仕様: 自動80		
備考							・ 流路切換用 ・ 横形三方二面シート/Lポート				・ 異常昇圧対策品 (片流れ仕様) ・ 駆動部: 蒸気仕様		