

ダイヤフラム式ドライ真空ポンプ

Diaphragm Vacuum Pump

送料
実費

ULVAC

コード	型 式	排気速度 (50/60Hz)	到達圧力	加圧圧力	価 格	区 分
3-326-0245	DAP-15	15/18L/分	39.9×10 ³ Pa	0.15MPa	¥40,000	ZRCH
3-326-0246	DAP-30	30/36L/分	33.3×10 ³ Pa	(ゲージ圧)	¥60,000	GTJH

●接ガス部に油を使用しない減圧・加圧両用のポンプです。

型 式	DAP-15	DAP-30
吸・排気口	外径9mmφ/内径5mmφ (Rc1/4)	外径9mmφ/内径5mmφ (G1/4)
電 源	AC100V	50/60Hz
大 き さ	115×178.5×153.5mm 3.6kg	142×215×180mm 5.0kg



DAP-15

高真空ドライ真空ポンプ

Diaphragm Vacuum Pump

送料
実費

ULVAC

コード	型 式	排気速度 (50/60Hz)	到達圧力	価 格	区 分
3-326-0095	DAU-20	20/23L/分	200Pa	¥170,000	GTAH
3-326-0096	DTU-20(耐食タイプ)			¥235,000	GTBH
3-326-0097	DAU-100	100/110L/分	266Pa	¥286,000	GTCH

●DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。

型 式	DAU-20	DTU-20(耐食タイプ)	DAU-100
吸・排気口	外径10mmφ (Rc1/8)		KF-16
電 源	AC100V	50/60Hz	
大 き さ	161×327×217mm 7.5kg		190×437×310mm 24kg



DAU-20

ULVAC



DOP-40D



DOP-80SP



DOP-181SA

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

Dry Vacuum Pump

送料
実費

コード	型 式	排気速度 (50/60Hz)	到達圧力	加圧圧力	吸/排気口径(メネジ)	大 き さ	重 量	電 源	価 格	区 分
3-326-0535	DOP-40D	40/44L/分	1.2×10 ³ Pa	—	外径9mmφ/内径5mmφ (Rc1/4)	160×270×179mm	7.0kg	AC100V	¥89,000	GTDH
3-326-0536	DOP-80S	80/88L/分	5.33×10 ³ Pa	—		168.5×288×181mm	9.0kg	AC100V	¥92,000	GTJH
3-326-0537	DOP-80SP	80/84L/分	—	0.5MPa(ゲージ圧)		139.5×255×167mm	6.4kg	三相200V	¥79,500	GTNH
3-326-0539	DOP-120SY	120/140L/分	8.0×10 ³ Pa	—		172×266×235mm	12.0kg	AC100V	¥84,000	GTGH
3-326-0538	DOP-181SA	180/200L/分	10.0×10 ³ Pa	—	(Rc3/8)					GTJH

●排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。

●DOP-80SPは、ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。

スクロール式ドライポンプ

Vacuum Pump

コード	型 式	実効排気速度 (50/60Hz)	到達圧力	価 格	区 分
3-326-0010	nXDS6i	103L/min	2Pa	¥600,000	VTNJ
3-326-0011	nXDS10i	190L/min	0.7Pa	¥700,000	YTAJ
3-326-0012	nXDS15i	251L/min		¥770,000	VTIJ
3-326-0013	nXDS20i	366L/min	3Pa	¥860,000	VTKJ

- クラス最高の真空到達および排気速度を実現しています。
- 高いリークレートのため、ガスの循環装置にも使用可能です。
- 特許取得のベアリングシールドと調整式ガスバラストにより、従来のスクロールポンプでは行えなかった水蒸気の処理にも対応します。
- インバーター内蔵による省エネ運転が可能です。

(仕様)

- フランジ 吸気口/排気口: NW25/NW25
- 大きさ: 265×432×302mm
- 重量: nXDS6i, nXDS10i/約26kg nXDS15i/約25kg nXDS20i/約27kg
- 電圧: 単相100/200V 50/60Hz



nXDS15i

■オプション

コード	品 名	価 格	区 分
3-326-0007	電源ケーブル 100Vプラグ付 JZSSCB006	¥5,500	VTNK
3-326-0008	電源ケーブル 単相200V JZSSCB007	¥5,500	VTGK