

3

実験器具

ゴム栓・チューブ

実験用容器

分析用
ガラス器具

体積計

一般容器
保存容器

金属製品
磁器製品

ピンセット
さじ

ゴム栓
チューブ

加熱用具

支持器具

ゴム栓

シート

チューブ

コネクター

コック

クランプ

チューブ



■インチサイズ：1箱50フィート（約15m）

コード	型	式	内径in (mm)	外径in (mm)	肉厚in (mm)	価	格	区	分
3-344-0301	ACFJ01	1/32 (0.79)	3/32 (2.38)	1/32 (0.79)	¥2,700	ASMG			
3-344-0302	ACFJ02	1/16 (1.59)	1/8 (3.18)	1/32 (0.79)	¥3,300	APCG			
3-344-0291	ACFJ03	1/16 (1.59)	3/16 (4.76)	1/16 (1.59)	¥8,300	ASIG			
3-344-0303	ACFJ04	3/32 (2.38)	5/32 (3.97)	1/32 (0.79)	¥4,000	ARAG			
3-344-0292	ACFJ05	3/32 (2.38)	7/32 (5.56)	1/16 (1.59)	¥9,800	A0EG			
3-344-0293	ACFJ06	1/8 (3.18)	3/16 (4.76)	1/32 (0.79)	¥4,800	AREG			
3-344-0345	ACFJ07	1/8 (3.18)	1/4 (6.35)	1/16 (1.59)	¥12,800	AULG			
3-344-0294	ACFJ09	5/32 (3.97)	7/32 (5.56)	1/32 (0.79)	¥6,000	ASKG			
3-344-0346	ACFJ10	5/32 (3.97)	9/32 (7.14)	1/16 (1.59)	¥13,500	A0DG			
3-344-0295	ACFJ11	3/16 (4.76)	1/4 (6.35)	1/32 (0.79)	¥6,600	AQCG			
3-344-0347	ACFJ12	3/16 (4.76)	5/16 (7.94)	1/16 (1.59)	¥17,000	ASJG			
3-344-0296	ACFJ13	3/16 (4.76)	3/8 (9.52)	3/16 (2.38)	¥25,800	A0GG			
3-344-0297	ACFJ16	1/4 (6.35)	5/16 (7.94)	1/32 (0.79)	¥8,800	ASBG			
3-344-0348	ACFJ17	1/4 (6.35)	3/8 (9.52)	1/16 (1.59)	¥19,800	A0DG			
3-344-0298	ACFJ22	5/16 (7.94)	7/16 (11.11)	1/16 (1.59)	¥23,300	ARIG			
3-344-0299	ACFJ23	5/16 (7.94)	1/2 (12.70)	3/32 (2.38)	¥34,800	A0DG			
3-344-0300	ACFJ27	3/8 (9.52)	1/2 (12.70)	1/16 (1.59)	¥27,000	A0KG			



柔軟フッ素チューブ

Tubing

コード	型	式	内径×外径	常用圧力	許容曲げ半径	長さ	価	格	区	分
3-344-0225	E-PD-2	2×4mm			12mm		¥470	CPEG		
3-344-0226	E-PD-4	4×6mm		≤0.6MPa	24mm	1m	¥750	CUEG		
3-344-0227	E-PD-6	6×9mm			36mm		¥1,200	CRAG		
3-344-0228	E-PD-8	8×12mm			48mm		¥1,880	COJG		

- 積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。
- 内層がフッ素樹脂（2フッ化系）のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります（ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります）。

（仕様）

- 材質：内層/フッ素樹脂（2フッ化系） 外層/特殊熱可塑性エラストマー
- 耐熱温度：80℃（無負荷）

タイゴン®チューブ LMT-55

Tubing

■ミリサイズ：1箱50フィート（約15m）

コード	型	式	内径in (mm)	外径in (mm)	肉厚in (mm)	長さ	価	格	区	分
3-344-0310	SCFJ00002	1mm	3mm			50フィート（約15m）	¥3,400	ARMG		
3-344-0311	SCFJ00003	2mm	4mm				¥4,200	APCG		
3-344-0312	SCFJ00004	3mm	5mm				¥6,000	ASLG		
3-344-0313	SCFJ00006	4mm	6mm				¥7,000	AQGG		
3-344-0314	SCFJ00009	5mm	7mm				¥7,500	APCG		
3-344-0315	SCFJ00013	6mm	8mm				¥8,000	AQIG		
3-344-0316	SCFJ00019	7mm	10mm				¥12,500	A0KG		
3-344-0317	SCFJ00023	8mm	11mm				¥14,500	AQNG		

- 耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。
- 研究室で扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。
- 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。
- 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。
- 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。
- 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。

（仕様）

- 材質：塩化ビニル

比 重	1.18	吸 水 率	0.24%
硬 度	A55	最高使用温度	74℃
引 張 強 度	11.4MPa	脆 化 温 度	-50℃
引 張 永 久 歪	107	引 裂 き 強 度	22kN/m
伸 長 度	450%	最大使用圧力	0.15MPa
100%モジュラス	4.5MPa	絶 縁 耐 力	23.9kV/mm



タイゴン®チューブ SE-200

Tubing

■インチサイズ：1箱50フィート（約15m）

コード	型	式	内径in (mm)	外径in (mm)	長さ	価	格	区	分
3-356-0420	AJD1/16	1/16 (1.59)	1/8 (3.18)			¥19,800	AQAG		
3-356-0421	AJD1/8	1/8 (3.18)	1/4 (6.35)			¥23,000	ARGG		
3-356-0422	AJD3/16	3/16 (4.76)	5/16 (7.94)		50フィート（約15m）	¥29,800	ARNG		
3-356-0423	AJD1/4	1/4 (6.35)	3/8 (9.52)			¥38,000	A0BG		
3-356-0424	AJD3/8	3/8 (9.52)	9/16 (14.29)			¥59,800	ARMG		
3-356-0425	AJD1/2	1/2 (12.70)	3/4 (19.05)			¥83,000	ARGG		

- 外層に柔軟性や透明性に優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。
- 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー（FEP）を使用し、優れた耐薬品性を備えています。

（仕様）

- 材質：外層/ポリ塩化ビニル 内層/FEP
- 適合規格：USPクラスVI、FDA（食品用途）