


エンブラチェーン&スプロケット




ご注文No.表記例

CE400T

チェーンNo.



エンブラの特性、自己潤滑性、静粛性を生かした小形軽量物搬送用のチェーン。



品名	m 材質	S 表面処理	使用温度
チェーン	ポリアセタール樹脂	—	−5℃
ピン	CE400T 普通鋼	ユニクロメッキ(3μm)	+65℃
	40・60EPT SUS304	—	

チェーンNo.	ピッチP	C	W	W1	H	h1	h2	d	概略重量kg/m	ユニット		¥
										リンク数	m	ユニット
CE 400T	12.7	14.4	32	—	12.7	6.4	6.3	4	0.55	240	3	28,800
40 EPT	12.7	—	20	7.95	12.7	6.7	6	4	0.32	240	3	22,800
60 EPT	19.05	—	30	12.7	17.3	8.8	8.5	6	0.72	160	3	22,400

専用スプロケット

ご注文No.表記例

CE400B 16 D20


タイプ 歯数 軸穴寸法

スプロケットNo.



*チェーンは寸法切り対応しておりませんので、ユニットでのご購入となります。

ご注意



(軸穴完成品B形)

(下穴品B形)

- 使用チェーン ……No.CE400
- チェーンピッチ …(P) 12.7 mm
- ローラリンク内巾 (W) 7.95mm
- ローラ外径 ……(Dr) 7.95mm
- 歯巾 ……(T) 7.0 mm (M) 21.4 mm (C) 14.4mm

m 機械構造用炭素鋼
S ユニクロメッキ

外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス		a	重量 kg	スプロケットNo.		φ D ^{H7} 軸穴完成品	軸穴径 d			¥	
		BD	BL			Type	歯数		下穴	最小	最大	軸穴完成品	下穴
68	65.10	50	35	6	0.6	CE400B	16	20 25 30	16	18	30	4,230	2,550

軸穴加工仕様

φ D _{H7}	キー溝 b×t2	セット スクリュー M
18 ~ 22	6×2.8	6
24 ~ 30	8×3.3	8



ご注文方法

チェーンNo.

と数量

スプロケットNo.

軸穴寸法 と数量



納期

当日発送

モーターシリーズ
チェーン
ラチェン
アクセサリー
アイドラー
スプロケット
オイルレス
アクセサリー
動力コベヤチェーン
スプロケット
チェーン
カップリング
樹脂ローラー
増速ギヤード
チェーン
タニシンベルト
シャフトカラー
ラックオン
わけあり商品