

スプロケット用チェーン
 テーラー
 ラチェン
 アクセサリー
 アイドラー
 スプロケット
 オイルレス
 アクセサリー
 動
 コンベヤチェーン
 カップリング
 歯
 レール
 増設
 キャリア
 ラジアル
 シェア
 カラー
 ピニオン
 ギヤ
 わけあり商品

品種拡大

Sローラ用コンベヤ sprocket



●ご注文No.表記例

K5100S B 6

チェーンNo. ポス形状 歯数

コンベヤ sprocket No.

・適用コンベヤチェーン寸法

チェーンNo.	チェーンピッチ	ローラ径	ローラリンク内幅
K3075S	75	15.9	16.1
K3100S	100		
K5075S	75	22.2	22
K5100S	100		
K5150S	150		
K10100S	100	29	30
K10150S	150		

総引き仕上げを採用、美しい外観が特徴です。
表記寸法以外も制作可能です。

! 歯先高周波焼入も可能です。
材質がS45C相当の為、焼入れ方法は
油焼入れ+焼戻し処理をご指定下さい。



チェーンNo.	歯数	基本寸法・形状				共通基本仕様寸法					
		ピッチ円直径 Dp	外径 Do	歯幅 T	歯部 形状	下穴径 d	軸径範囲 d(MAX)	ボス径 DH	総幅 DL	中心距離 L(CW型)	質量 kg
K3075S	6	150	158	12	S1	20	50	73	57	28.5	3.0
	8	196	206			20	55	83	62	31	4.8
	10	242.7	252			20	60	93	67	33.5	7.1
	12	289.8	299			20	60	93	67	33.5	9.0
K3100S	6	200	210	12	S2	20	55	83	62	31	4.9
	8	261.3	269			20	60	93	67	33.5	7.8
	10	323.6	333			20	65	98	72	36	11.1
	12	386.4	396			20	65	98	72	36	14.4
K5075S	8	196	209	18	S1	26	75	107	86	43	8.6
	10	242.7	256			26	75	107	86	43	10.9
	12	289.8	303			26	80	117	94	47	15.1
	6	200	212			18	S2	26	75	107	86
8	261.3	273	26	75	107			86	43	12.0	
10	323.6	337	26	80	117			94	47	17.4	
12	386.4	400	26	85	127			104	52	24.4	
K5150S	6	300	310	18	S2	26	80	117	94	47	15.8
	8	392	405			26	85	127	104	52	24.9
	10	485.4	499			26	95	137	116	58	36.7
	12	579.6	592			26	95	137	116	58	47.8
K10100S	6	200	217	22	S2	30	75	107	90	45	9.8
	8	261.3	279			30	85	127	108	54	17.1
	10	323.6	341			30	95	137	120	60	24.7
	12	386.4	404			30	100	147	123	61.5	32.6
K10150S	6	300	316	22	S2	30	95	137	120	60	22.7
	8	392	409			30	100	147	123	61.5	33.2
	10	485.4	503			30	110	157	133	66.5	47.6
	12	579.6	597			30	115	167	144	72	65.2



コンベヤ sprocket No.

と数量



● 当日発送

○ 5日目発送

*1オーダーシステム対応

Semi-Fシリーズ対応品：実働5日目発送



単品梱包
重量の制限

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP24~P33をご参照下さい。