

# K50B




## Kスプロケット旧B形

### ●ご注文 表記例

#### K50B 15

TYPE 歯数  
スプロケットNo.



KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照

**m** 機械構造用炭素鋼  
**h** 歯先高周波焼入

- チェーン .....No.50
- チェーンピッチ .....(P)15.875mm
- ローラリンク内幅 .....(W)9.53 mm
- ローラ外径 .....(Dr)10.16 mm
- 歯幅 .....(T)8.7 mm

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大						
K 50B	10	58	51.37	10	11	20	35	25	削出仕様	0.25	740	3,600
	11	64	56.35	12	13	20	37	25		0.30	860	3,500
	12	69	61.34	12	13	25	43	25		0.40	900	3,500
	13	74	66.34	12	13	28	48	30		0.50	860	3,500
	14	79	71.34	12	13	32	53	30		0.60	1,020	3,900
	15	84	76.35	12	13	35	58	30		0.70	1,030	3,700
	16	89	81.37	14	15	42	63	30		0.80	1,160	3,800
	17	94	86.39	14	15	45	65	40		0.95	1,500	4,500
	18	100	91.42	14	15	45	65	40		1.20	1,500	4,500
	19	105	96.45	14	15	45	65	40		1.30	1,590	4,600
	20	110	101.48	14	15	46	70	45		1.60	1,850	4,900
	21	115	106.51	14	15	46	70	45		1.75	2,450	6,500
	22	120	111.55	16	17	46	70	45		1.80	2,310	6,100
	23	125	116.58	16	17	46	70	45		1.85	2,460	6,300
	24	130	121.62	16	17	46	70	45		1.90	2,820	6,900
	25	135	126.66	16	17	46	70	45		2.00	2,690	6,500
	26	140	131.70	16	17	46	70	45		2.10	2,890	6,700
	27	145	136.74	16	17	46	70	45		2.20	2,970	6,700
	28	150	141.79	16	17	46	70	45		2.35	3,290	7,200
	29	155	146.83	16	17	46	70	45		2.50	3,540	7,500
	30	161	151.87	16	17	46	70	45		2.60	3,740	7,700
	31	166	156.92	16	17	46	70	45		2.70	3,840	7,800
	32	171	161.96	16	17	46	70	45		2.90	4,450	9,800
	33	176	167.01	16	17	46	70	45		2.95	4,230	9,600
	34	181	172.05	16	17	46	70	45		3.00	4,980	11,500
	35	186	177.10	16	17	46	70	45		3.10	5,160	11,700



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



ご案内

\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

\*欠品の場合もございます。在庫数はKANA 公式オンラインショップ [www.kana.jp/](http://www.kana.jp/) からご確認ください。P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品

CAD

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

セレンシリース  
エーラー  
アクセサリー  
アイドラー  
スプロケット  
50  
オイルレス  
ユス伝  
アクセサリー  
動  
スプロケット  
カチエリ  
リング  
樹脂  
レール  
増速キャリア  
（搬送）  
タイミタ  
ベルト  
シヤット  
カラー  
ミニオン  
キャ