



●バキュームパッド形式 (金具付)




●パッドゴム形式 (金具なし)




■導電性・ハロゲン処理バキュームパッド

●バキュームパッド形式 (金具付)



●パッドゴム形式 (金具なし)



①スプリングストローク

(1)KPPSのスプリングストローク

スプリングストロークmm	5	10	20	30	50	70
パッド径						
10・15	○	○	○	○	—	—
20・25・30・35	—	○	○	○	○	—
40・50	—	○	○	○	○	—
60・80	—	○	—	○	○	○

(2)KPLSのスプリングストローク

各パッドサイズとも 5mm, 10mm, 20mm, 30mm

②パッドサイズ

(1) 標準タイプ

形式	パッド径
2	φ2.5
3.5	φ3.5
2×4	2×4 (長円形)
3.5×7	3.5×7 (長円形)
6	φ6
8	φ8
10	φ10
15	φ15
20	φ20
25	φ25
30	φ30
35	φ35
40	φ40
50	φ50
60	φ60
80	φ80
95	φ95
100	φ100
120	φ120
150	φ150
200	φ200

(2) 首振りタイプ

形式	パッド径
10	φ10
15	φ15
20	φ20
25	φ25
30	φ30
35	φ35
40	φ40
50	φ50
60	φ60
80	φ80

(3) 回転レスタイプ

形式	パッド径
6	φ6
8	φ8
10	φ10
2×4	2×4 (長円形)
3.5×7	3.5×7 (長円形)
4×10	4×10 (長円形)
5×10	5×10 (長円形)
6×10	6×10 (長円形)
4×20	4×20 (長円形)
5×20	5×20 (長円形)
6×20	6×20 (長円形)
8×20	8×20 (長円形)
4×30	4×30 (長円形)
5×30	5×30 (長円形)
6×30	6×30 (長円形)
8×30	8×30 (長円形)

●吸着痕対策バキュームパッド(フッ素)

吸着痕の原因である油分を組成段階からできる限り排除したゴムのため、ゴム特有の吸着痕が付きづらくなります。

●導電性バキュームパッド(NBR・シリコン・ウレタン)

バキュームパッドゴム材質が導電性ゴムのため、静電気を流したり、帯電を防止します。

●ハロゲン処理バキュームパッド(NBR)

バキュームパッドゴムにハロゲン処理をすることにより、ゴムの摩擦抵抗が約88%減少注し、ゴム特有の吸着痕が付きづらくなります。

注：当社比、材質はNBR。

体積抵抗率と識別マーク

パッドゴム材質(黒)	体積抵抗率注	識別マーク
導電性NBR(黒)	$10^2 \sim 10^5 \Omega \text{cm}$	青色ボツマーク
導電性シリコン(黒)	$1 \sim 10^2 \Omega \text{cm}$	黄色ボツマーク
導電性ウレタン(黒)	$10^2 \sim 10^7 \Omega \text{cm}$	緑色ボツマーク
ハロゲン処理NBR(黒)	—	茶色ボツマーク

注：材料の規格値