

リニアオリフィス ショックアブソーバ

KSHAシリーズ



仕様

項目	形式	KSHA4×4□-A	KSHA4×4□-B	KSHA4×4□-BD
取付けねじサイズ		M6×0.75		
最大吸収能力	J	0.1	0.3	0.5
吸収ストローク	mm	4		
最大衝突速度	m/s	1.0		
最高使用頻度	cycle/min	60		
スプリング戻り力	N	3.0		
偏角度		1°以下		
使用温度範囲 ^注	°C	0~60		

項目	形式	KSHA5×5□-B	KSHA5×5□-D	KSHA5×5□-E
取付けねじサイズ		M8×0.75		
最大吸収能力	J	0.3	1.0	2.0
吸収ストローク	mm	5		
最大衝突速度	m/s	1.0		
最高使用頻度	cycle/min	60		
スプリング戻り力	N	6.0		
偏角度		1°以下		
使用温度範囲 ^注	°C	0~60		

項目	形式	KSHA6×5□-A	KSHA6×5□-B	KSHA6×5□-D	KSHA6×5□-DE
取付けねじサイズ		M10×1			
最大吸収能力	J	0.1	0.3	1.0	1.5
吸収ストローク	mm	5			
最大衝突速度	m/s	1.0			
最高使用頻度	cycle/min	60			
スプリング戻り力	N	6.0			
偏角度		1°以下			
使用温度範囲 ^注	°C	0~60			

項目	形式	KSHA6×8□-D	KSHA6×8□-E	KSHA6×8□-F	KSHA7×8□-G	KSHA7×8□-K
取付けねじサイズ		M10×1			M12×1	
最大吸収能力	J	1.0	2.0	2.9	3.9	5.9
吸収ストローク	mm	8				
最大衝突速度	m/s	1.0				
最高使用頻度	cycle/min	30				
スプリング戻り力	N	8.5				
偏角度		3°以下				
使用温度範囲 ^注	°C	0~60				

項目	形式	KSHA8×10□-GK	KSHA8×10□-L
取付けねじサイズ		M14×1.5	
最大吸収能力	J	5.0	8.0
吸収ストローク	mm	10	
最大衝突速度	m/s	1.0	
最高使用頻度	cycle/min	30	
スプリング戻り力	N	8.5	
偏角度		3°以下	
使用温度範囲 ^注	°C	0~60	

注：ショックアブソーバは、雰囲気温度や速度により、吸収能力が増減します。