

# SUS80B





## SUSステンレススプロケット B形

### ●ご注文表記例

**SUS 80B 20**



スプロケットNo.



- チェーン .....No.80
- チェーンピッチ .....(P)25.4 mm
- ローラリンク内幅 .....(W)15.88mm
- ローラ外径 .....(Dr)15.88mm
- 歯幅 .....(T)14.6 mm

KANAマシンキーを併せてご利用ください。  
P436-437参照

**m** ステンレス **GB 304**

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大						
SUS 80B	10	93	82.19	15	16	32	52	40	削出仕様	1.02	8,340	20,900
	11	102	90.16	15	16	38	60	40		1.25	10,010	22,500
	12	110	98.14	15	16	45	67	40		1.60	8,800	19,000
	13	118	106.14	16	17	51	77	40		1.90	13,720	26,500
	14	127	114.15	16	17	51	77	40		2.15	14,070	26,400
	15	135	122.17	20	21	63	93	40		2.30	15,350	25,800
	16	143	130.20	20	21	63	93	40		2.50	16,330	27,800
	17	151	138.23	20	21	63	93	40		2.95	22,160	36,200
	18	159	146.27	20	21	63	93	40		3.15	23,520	39,400
	19	167	154.32	20	21	63	93	40		3.40	25,080	41,000
	20	176	162.37	20	21	63	93	40		3.60	22,480	36,900
	21	184	170.42	20	21	63	93	40		3.85	26,400	42,300
	22	192	178.48	26	27	63	93	45		5.00	32,370	49,100
	23	200	186.54	26	27	63	93	45		5.23	34,050	50,800
	24	208	194.60	26	27	63	93	45		5.50	36,370	54,700
	25	216	202.66	26	27	63	93	45		5.80	37,950	56,300
	26	224	210.72	26	27	63	93	45		6.10	37,510	55,200
	27	233	218.79	26	27	63	93	45		6.40	39,350	57,000
	28	241	226.86	26	27	63	93	45		6.75	41,130	59,200
	30	257	243.00	26	27	63	93	45		7.40	47,490	66,000
32	273	259.14	26	27	63	93	45	8.15	52,910	71,400		
34	289	275.29	26	27	63	93	45	8.90	56,170	74,700		
35	297	283.36	26	27	63	93	45	9.30	58,360	77,800		
40	338	323.74	26	27	75	107	50	12.40	77,630	100,600		



ご注文方法

スプロケットNo. と数量



ご案内

\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

\*欠品の場合もございます。在庫数はKANA 公式オンラインショップ [www.kana.jp/](http://www.kana.jp/) からご確認ください。P22-23参照



CAD

ダウンロードサービス 対象商品

\*Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。