


HI-MOUNT MY




■仕様

- ・防振ゴム:ハイダンピングラバー
- ・ハウジング:イエロー(メラミン焼付け塗装)

ボルト類:ユニクロめっき

傾斜面設置(許容勾配:3度以下)の場合は最大調整量の50%以下でレベルングしてください。
(MY-19*は傾斜設置状態でレベルングアップできません。
ジャッキアップ後の微調整でお使いください。)

■外形図



防振性と安定性をバランスよく支持したい場合に適します。

(単位:mm)

標準特性	B type	最小荷重 N	最大荷重 N	ばね定数 N/mm	φ D1	(H)	レベル調整量	d	L	TH	取付可能 ベッド厚
MY-10B		3150	6300	4600	100	39	+18	M12	90	118	~39
									*120	148	~69
									*200	228	~149
MY-14B		6300	12500	9200	140	47	+19	M16	*90	127	~35
									120	157	~65
									*200	237	~145
MY-19B		12500	25000	18300	190	56	+25	M20	120	164	~51
									*200	244	~131

*印のボルト長は準標準です。

安定性があり、横型射出成型機等の機械の横揺れ抑制に最適です。

(単位:mm)

安定性重視	H type	最小荷重 N	最大荷重 N	ばね定数 N/mm	φ D1	(H)	レベル調整量	d	L	TH	取付可能 ベッド厚
MY-10H		7500	15000	23000	100	35	+22	M12	*90	107	~28
									120	137	~58
									*200	217	~138
MY-14H		15000	30000	46000	140	42	+24	M16	*90	111	~19
									120	141	~49
									*200	221	~129
MY-19H		20000	40000	62000	190	54	+27	M20	120	148	~36
									*200	228	~116

*印のボルト長は準標準です。