


ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B

クリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK(例: BX 3020-10K)をつけてご注文ください。

●仕様

取付基板	BX (木製基板 15mm/方眼目盛付) FX (鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付)
板厚	ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm (ただしキャビネットタテ寸法1,700mm以上又は品番末尾にSの付くもののうちタテ寸法1,400mm以上のものはドア2.3mm)
ハンドル	キャビネットタテ寸法900mm以下 KH-84F (キー付平面ハンドル小 キー No.K200) キャビネットタテ寸法1,000mm以上 KH-117F (キー付平面ハンドル大 キー No.K200)



フカサ 100mm (ドア下有効フカサ (D) BX : 70mm FX : 80mm ハンドル下有効フカサ (E) BX : 50mm FX : 60mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		BX重量 (kg)	FX重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)		タテ	ヨコ		
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
300	200	100	片扉	◎	◎	BX 3020-10	◎	◎	FX 3020-10	8,830	220	120	4.6	4.9
350	250	100	片扉	◎	◎	BX 3525-10	◎	◎	FX 3525-10	9,730	270	170	5.9	6.4
450	〃	〃	〃	◎	◎	BX 4525-10	◎	◎	FX 4525-10	10,600	370	〃	7.3	7.9
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6025-10	◎	◎	FX 6025-10	12,600	520	〃	9.2	10.1

フカサ 120mm (ドア下有効フカサ (D) BX : 90mm FX : 100mm ハンドル下有効フカサ (E) BX : 70mm FX : 80mm)

300	200	120	片扉	◎	◎	BX 3020-12	◎	◎	FX 3020-12	9,700	220	120	4.9	5.2
300	250	120	片扉	◎	◎	BX 3025-12	◎	◎	FX 3025-12	9,730	220	170	5.6	6.0
350	〃	〃	〃	◎	◎	BX 3525-12	◎	◎	FX 3525-12	10,600	270	〃	6.2	6.7
300	300	120	片扉	◎	◎	BX 3030-12	◎	◎	FX 3030-12	10,500	220	220	6.4	6.8
350	〃	〃	〃	◎	◎	BX 3530-12	◎	◎	FX 3530-12	11,600	270	〃	7.2	7.7
400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 4030-12	◎	◎	FX 4030-12	12,600	320	〃	7.9	8.5
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5030-12	◎	◎	FX 5030-12	14,600	420	〃	9.3	10.2
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6030-12	◎	◎	FX 6030-12	18,500	520	〃	10.8	11.9
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8030-12	◎	◎	FX 8030-12	22,500	720	〃	13.6	15.1
1000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1030-12	◎	◎	FX 1030-12	28,000	920	〃	16.5	18.4
300	350	120	片扉	◎	◎	BX 3035-12	◎	◎	FX 3035-12	11,700	220	270	7.2	7.7
350	〃	〃	〃	◎	◎	BX 3535-12	◎	◎	FX 3535-12	13,600	270	〃	8.0	8.6
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6035-12	◎	◎	FX 6035-12	18,500	520	〃	12.1	13.3
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7035-12	◎	◎	FX 7035-12	21,500	620	〃	13.6	15.1
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8035-12	◎	◎	FX 8035-12	23,500	720	〃	15.3	17.0
900	〃	〃	〃	◎	◎	BX 9035-12	◎	◎	FX 9035-12	26,000	820	〃	16.9	18.9
1000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1035-12	◎	◎	FX 1035-12	30,000	920	〃	18.6	20.8
1100	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1135-12	◎	◎	FX 1135-12	34,000	1,020	〃	20.0	22.6
1200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1235-12	◎	◎	FX 1235-12	39,000	1,120	〃	21.7	24.5
1300	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1335-12	◎	◎	FX 1335-12	42,500	1,220	〃	23.3	26.3
300	400	120	片扉	◎	◎	BX 3040-12	◎	◎	FX 3040-12	12,600	220	320	7.9	8.5
350	〃	〃	〃	◎	◎	BX 3540-12	◎	◎	FX 3540-12	13,700	270	〃	8.7	9.5
400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 4040-12	◎	◎	FX 4040-12	14,600	320	〃	9.7	10.6
500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 5040-12	◎	◎	FX 5040-12	16,500	420	〃	11.5	12.7
600	〃	〃	〃	◎	◎	BX 6040-12	◎	◎	FX 6040-12	19,500	520	〃	13.3	14.7
700	〃	〃	〃	◎	◎	BX 7040-12	◎	◎	FX 7040-12	22,400	620	〃	15.1	16.8
800	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8040-12	◎	◎	FX 8040-12	25,400	720	〃	16.9	18.9
850	〃	〃	〃	◎	◎	BX 8540-12	◎	◎	FX 8540-12	28,200	770	〃	17.8	19.9
900	〃	〃	〃	◎	◎	BX 9040-12	◎	◎	FX 9040-12	29,200	820	〃	18.7	21.0
1,000	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1040-12	◎	◎	FX 1040-12	35,100	920	〃	20.6	23.1
1,100	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1140-12	◎	◎	FX 1140-12	38,800	1,020	〃	22.1	25.1
1,200	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1240-12	◎	◎	FX 1240-12	42,800	1,120	〃	24.0	27.2
1,300	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1340-12	◎	◎	FX 1340-12	46,800	1,220	〃	25.8	29.3
1,400	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1440-12	◎	◎	FX 1440-12	48,600	1,320	〃	27.6	31.4
1,500	〃	〃	〃	◎	◎	BX 1540-12	◎	◎	FX 1540-12	50,600	1,420	〃	29.4	33.5

※BX(木製基板)とFX(鉄製基板)は同じ価格です。

(商品コード31)