

水切・防水・パッキン付

- IP55をクリア！防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネットです。
- キャビネット本体は、板金のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
- ドア裏面には配線用ダクトのスタッドナットを設置。(M5×H10mm 2ヶ所)

新発売



片扉



両扉

仕様

取付基板	POGB 木製基板 15mm/方眼目盛付 POG 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚	ドア 1.6mm、ボデー 1.6mm
ハンドル	KH-100 (キー付防水平面ハンドル キー No.K200)

注) 鉄製基板にe-assistで穴加工をする場合、方眼目盛なしとなります。

フカサ 120mm (ドア下有効フカサ (D) POGB：90mm POG：100mm ハンドル下有効フカサ (E) POGB：60mm POG：65mm)

キャビネット寸法 (mm)			ドア 形式	品番 (ページュ)						標準価格 (円)	基板寸法 (mm)		POGB 重量 (kg)	POG 重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分		木製基板 (木板ベース)	納期区分		鉄製基板 (鉄板ベース)					
				ページュ	クリーム		ページュ	クリーム						
315	300	120	片扉	◎	◎	POGB 3030-12	◎	◎	POG 3030-12	14,200	220	220	5.8	6.4
415	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 4030-12	◎	◎	POG 4030-12	14,600	320	〃	7.2	8.0
515	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 5030-12	◎	◎	POG 5030-12	16,500	420	〃	8.6	9.6
615	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 6030-12	◎	◎	POG 6030-12	19,500	520	〃	9.9	11.2
315	400	120	片扉	◎	◎	POGB 3040-12	◎	◎	POG 3040-12	14,600	220	320	7.3	8.1
415	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 4040-12	◎	◎	POG 4040-12	17,400	320	〃	9.2	10.4
515	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 5040-12	◎	◎	POG 5040-12	19,500	420	〃	11.0	12.4
615	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 6040-12	◎	◎	POG 6040-12	21,400	520	〃	12.7	14.5
715	〃	〃	〃	◎	⑤	POGB 7040-12	◎	⑤	POG 7040-12	25,400	620	〃	14.4	16.5
815	〃	〃	〃	⑤	⑤	POGB 8040-12	⑤	⑤	POG 8040-12	29,200	720	〃	16.1	18.5
915	〃	〃	〃	⑤	⑤	POGB 9040-12	⑤	⑤	POG 9040-12	37,000	820	〃	17.9	20.7
415	450	120	片扉	◎	◎	POGB 4045-12	◎	◎	POG 4045-12	19,200	320	370	10.2	11.5
515	〃	〃	〃	◎	⑤	POGB 5045-12	◎	⑤	POG 5045-12	25,700	420	〃	12.1	13.7
615	〃	〃	〃	◎	⑤	POGB 6045-12	◎	⑤	POG 6045-12	22,300	520	〃	13.9	16.0
715	〃	〃	〃	⑤	⑤	POGB 7045-12	⑤	⑤	POG 7045-12	27,300	620	〃	15.8	18.2
815	〃	〃	〃	⑤	⑤	POGB 8045-12	⑤	⑤	POG 8045-12	31,100	720	〃	17.7	20.5
915	〃	〃	〃	⑤	⑤	POGB 9045-12	⑤	⑤	POG 9045-12	33,900	820	〃	19.7	22.8
315	500	120	片扉	◎	◎	POGB 3050-12	◎	◎	POG 3050-12	18,600	220	420	8.8	9.8
415	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 4050-12	◎	◎	POG 4050-12	21,400	320	〃	11.1	12.5
515	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 5050-12	◎	◎	POG 5050-12	27,300	420	〃	13.1	15.0
615	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 6050-12	◎	◎	POG 6050-12	32,200	520	〃	15.2	17.5
715	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 7050-12	◎	◎	POG 7050-12	36,000	620	〃	17.3	19.9
765	〃	〃	〃	⑤	⑤	POGB 7550-12	⑤	⑤	POG 7550-12	37,000	670	〃	18.3	21.2
815	〃	〃	〃	⑤	⑤	POGB 8050-12	⑤	⑤	POG 8050-12	40,000	720	〃	19.3	22.4
915	〃	〃	〃	⑤	⑤	POGB 9050-12	⑤	⑤	POG 9050-12	40,600	820	〃	21.5	24.9
415	600	120	片扉	◎	◎	POGB 4060-12	◎	◎	POG 4060-12	27,300	320	520	12.9	14.7
515	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 5060-12	◎	◎	POG 5060-12	32,200	420	〃	15.3	17.6
615	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 6060-12	◎	◎	POG 6060-12	38,800	520	〃	17.7	20.5
715	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 7060-12	◎	◎	POG 7060-12	40,900	620	〃	20.1	23.4
815	〃	〃	〃	◎	◎	POGB 8060-12	⑤	◎	POG 8060-12	42,800	720	〃	22.5	26.2
1015	〃	〃	〃	⑤	⑤	POGB 1060-12	⑤	⑤	POG 1060-12	50,600	920	〃	27.4	32.1
1215	〃	〃	〃	⑤	⑤	POGB 1260-12	⑤	⑤	POG 1260-12	55,800	1120	〃	32.4	38.1
815	700	120	片扉	⑤	⑤	POGB 8070-12	⑤	⑤	POG 8070-12	45,000	720	620	25.7	30.1
1015	〃	〃	〃	⑤	⑤	POGB 1070-12	⑤	⑤	POG 1070-12	48,600	920	〃	31.3	36.8

※ POGB (木製基板) と POG (鉄製基板) は同じ価格です。 (商品コード 31)