



## ■ AVJB-FF(オフセットなし) (外径・倣い加工)



## ■ SVJB-FF(オフセットなし) (外径・倣い加工)




## ● ホルダ寸法

型番	在庫		寸法(mm)						基準 コ-ナ R (RE)	部品			
	R	L	H	HF	B	LF	WF	WF <sub>2</sub>		アンカーピン	ロックスクリュー	クランプスクリュー	レンチ
AVJB <sup>φ</sup> /L	●	●	10	10	10	120	10	0	0.4	LPF-11	HSB4X8 <sup>φ</sup> /L	-	FH-2
	●	●	12	12	12		12			LPF-1113			
	●	●	16	16	16		16			LPF-1117			
SVJB <sup>φ</sup> /L	●	●	10	10	10	120	10	0	0.4	-	SB-2570TR	FT-8	FT-8
	●	●	12	12	12		12			-			
	●	●	16	16	16		16			-			
	●	●	20	20	20		20			-			

・ロックスクリュー：右勝手(R) ホルダには HSB4X8R、左勝手(L) ホルダには HSB4X8L が適合します。

## ■ SVJB-FFJCT



## ● ホルダ寸法

型番	在庫		寸法(mm)									基準 コ-ナ R (RE)	部品		
	R	L	H	HF	B	LF	LN	WF	WF <sub>2</sub>	MHD	MHD2		クランプスクリュー	レンチ	プラグ
SVJBR 1220H-11FFJCT	●		12	12	20	100	28	20	0	35	-	0.4	SB-2570TR	FT-8	GP-1
	●		16	16	25		40	25		25	46				
	●		20	20	25		40	25		25	46				

配管部品は、H14, H15 をご参照ください。

● : 標準在庫