


フリーピストンタイプ

KPF シリーズ フリーピストンタイプ

RoHS
指令対応
製品




品番	Lmax(mm)	Lmin(mm)	ストローク(mm)	Fa(N)	Fb(N)	重さ(g)
KPF50-50	246	196	50	490	609	320
* KPF50-60	246	196	50	588	731	320
KPF50-70	246	196	50	686	851	320
* KPF70-50	316	246	70	490	621	390
* KPF70-60	316	246	70	588	744	390
KPF70-70	316	246	70	686	868	390
KPF80-50	330	250	80	490	648	404
* KPF80-60	330	250	80	588	778	404
KPF80-70	330	250	80	686	906	404
KPF90-50	360	270	90	490	644	433
* KPF90-60	360	270	90	588	773	433
KPF90-70	360	270	90	686	901	433
KPF100-50	386	286	100	490	657	459
KPF100-60	386	286	100	588	787	459
KPF100-70	386	286	100	686	918	459
KPF120-50	440	320	120	490	662	512
KPF120-60	440	320	120	588	794	512
KPF120-70	440	320	120	686	926	512
KPF130-50	470	340	130	490	662	541
* KPF130-60	470	340	130	588	794	541

品番	Lmax(mm)	Lmin(mm)	ストローク(mm)	Fa(N)	Fb(N)	重さ(g)
KPF130-70	470	340	130	686	926	541
KPF150-50	526	376	150	490	658	594
KPF150-60	526	376	150	588	789	594
KPF150-70	526	376	150	686	920	594
KPF180-50	610	430	180	490	656	675
KPF180-60	610	430	180	588	786	675
KPF180-70	610	430	180	686	917	675
KPF200-50	666	466	200	490	657	729
KPF200-60	666	466	200	588	787	729
KPF200-70	666	466	200	686	918	729
KPF250-50	750	500	250	490	730	819
KPF250-60	750	500	250	588	875	819
KPF250-70	750	500	250	686	1019	819
KPF300-50	850	550	300	490	780	922
KPF300-60	850	550	300	588	935	922
KPF300-70	850	550	300	686	1089	922
KPF350-40	950	600	350	392	665	1024
KPF350-50	950	600	350	490	829	1024
KPF350-60	950	600	350	588	993	1024

*: 標準品 ★: 使用温度範囲 (60°C以内でご使用ください。)

KBF シリーズ フリーピストンタイプ

RoHS
指令対応
製品



ピストンロッドカバー付のガススプリングです。

品番	Lmax(mm)	Lmin(mm)	ストローク(mm)	Fa(N)	Fb(N)	重さ(g)
KBF100-20	386	286	100	196	275	315
KBF100-30	386	286	100	294	411	315
KBF100-40	386	286	100	392	546	315