

SOLUTION

PLC

HMI

SENSOR

ENCODER

COUNTER

INFORMATION

TRD-N/NHシリーズ

特長

φ50インクリメンタル形

- ・ 外径φ50 mm／奥行き35 mmの薄形設計。
- ・ 使用環境に応じて選べる保護構造。
耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
- ・ 幅広い分解能(1~5,000 P/R)。
- ・ 堅牢なφ8 mmステンレスシャフトを採用。
- ・ DC4.75~30 Vと広い電源電圧範囲。
- ・ 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。



■型番一覧

種類	外観	型番	出力	パルス数／回転(P/R)
防塵形 ABS製カバー		TRD-N□-S	一相出力	1、3、4、5、10、20、30、60、80、100、120、200、300、360、500、600、1,000
		TRD-N□-RZ	二相原点付出力(原点正動作)	3、4、5、10、20、30、40、50、60、80、100、120、200、240、250、300、360、400、480、500、600、750、1,000、1,024、1,200、2,000、2,048、2,500、3,000、3,600、4,096、5,000
		TRD-N□-RZL	二相原点付出力(原点逆動作)	
		TRD-N□-RZV	二相原点付出力(原点正動作)	
耐塵・防噴流形 アルミダイカスト製カバー		TRD-N□-SW	一相出力	1、3、4、5、10、20、30、50、60、80、100、120、200、300、360、500、600、1,000
		TRD-N□-RZW	二相原点付出力(原点正動作)	3、4、5、10、20、30、40、50、60、80、100、120、200、240、250、300、360、400、480、500、600、750、1,000、1,024、1,200、2,000、2,048、2,500、3,000、3,600、4,096、5,000
		TRD-N□-RZWL	二相原点付出力(原点逆動作)	
		TRD-N□-RZVW	二相原点付出力(原点正動作)	
防塵 中空軸形 ABS製カバー		TRD-NH□-S	一相出力	1、3、4、5、10、20、30、60、80、100、120、200、300、360、500、600、1,000
		TRD-NH□-RZ	二相原点付出力(原点正動作)	3、4、5、10、20、30、40、50、60、80、100、120、200、240、250、300、360、400、480、500、600、750、1,000、1,024、1,200、2,000、2,048、2,500、3,000、3,600、4,096、5,000
		TRD-NH□-RZL	二相原点付出力(原点逆動作)	
		TRD-NH□-RZV	二相原点付出力(原点正動作)	
耐塵・防噴流 中空軸形 アルミダイカスト製カバー		TRD-NH□-SW	一相出力	1、3、4、5、10、20、30、60、80、100、120、200、300、360、500、600、1,000
		TRD-NH□-RZW	二相原点付出力(原点正動作)	3、4、5、10、20、30、40、50、60、80、100、120、200、240、250、300、360、400、480、500、600、750、1,000、1,024、1,200、2,000、2,048、2,500、3,000、3,600、4,096、5,000
		TRD-NH□-RZWL	二相原点付出力(原点逆動作)	
		TRD-NH□-RZVW	二相原点付出力(原点正動作)	

TRD- N - RZ W L -

- シリーズ分類
N : シャフト形
NH : 中空軸形
- パルス数
- 信号形式
S : 一相出力形
RZ : 二相原点付出力形(原点正動作)
RZV : ラインドライブ出力
- 保護構造
なし : 防塵形(IP50)
W : 耐塵・防噴流形(IP65)
- 原点逆動作記号
信号形式がRZの場合でこの「L」が付く形番は原点逆動作となる。
- (特殊仕様品)

TRD-MX

TRD-SR/SHR

TRD-S/SH

TRD-2E

TRD-N/NH

TRD-J

TRD-GK