


K1形



K2形【+】

単位: mm

精度	材質	圧力角	熱処理	歯面硬度	バックラッシ①
JIS B 1702-1 N8 級	S45C	20 度	—	—	0.02 ~ 0.06

★表面処理は行っていません。【+】ねじ穴が1カ所、セットスクリーが1個付いております。

★本許容伝達動力表のテーブルはJGMAの式を採用しております。単位換算方法は参考資料P.20をご確認願います。

①同品種、同材質、一對の噛合い時の理論値です。

商品記号	歯数 z	基準円直径 d	歯先円直径 d_a	形	歯幅 b	穴径 $d_d(H7)$	ハブ外径 d_h	ハブ長さ l_h	全長 l	ねじ		重量 $W(g)$
										M	l_s	
S75S 10K - 0809	10	φ 7.5	φ 9	K1	8	-	φ 9	47	55	-	-	26.3
S75S 12K - 0811	12	φ 9	φ 10.5	K1	8	-	φ 11	47	55	-	-	39.1
S75S 14K + 0805	14	φ 10.5	φ 12	K2	8	φ 5(H8)	φ 12	12	20	M3	3	12.9
S75S 15K + 0805	15	φ 11.25	φ 12.75	K2	8	φ 5(H8)	φ 12.75	12	20	M3	3	15.0
S75S 16B + 0805	16	φ 12	φ 13.5	B1	8	φ 5(H8)	φ 10	7	15	M4	3.5	8.9
S75S 18B + 0805	18	φ 13.5	φ 15	B1	8	φ 5(H8)	φ 11	7	15	M4	3.5	11.7
S75S 20B + 0806	20	φ 15	φ 16.5	B1	8	φ 6	φ 12	7	15	M4	3.5	13.8
S75S 24B + 0806	24	φ 18	φ 19.5	B1	8	φ 6	φ 14	7	15	M4	3.5	20.8
S75S 28B + 0806	28	φ 21	φ 22.5	B1	8	φ 6	φ 14	7	15	M4	3.5	26.6
S75S 30B + 0806	30	φ 22.5	φ 24	B1	8	φ 6	φ 15	7	15	M4	3.5	31.0
S75S 32B + 0606	32	φ 24	φ 25.5	B1	6	φ 6	φ 15	9	15	M4	4	30.1
S75S 35B + 0606	35	φ 26.25	φ 27.75	B1	6	φ 6	φ 18	9	15	M4	4	39.7
S75S 36B + 0606	36	φ 27	φ 28.5	B1	6	φ 6	φ 18	9	15	M4	4	41.2
S75S 40B + 0606	40	φ 30	φ 31.5	B1	6	φ 6	φ 20	9	15	M4	4	51.7
S75S 45B + 0606	45	φ 33.75	φ 35.25	B1	6	φ 6	φ 20	9	15	M4	4	60.5
S75S 48B + 0606	48	φ 36	φ 37.5	B1	6	φ 6	φ 20	9	15	M4	4	66.3
S75S 50B + 0606	50	φ 37.5	φ 39	B1	6	φ 6	φ 20	9	15	M4	4	70.4
S75S 56B + 0606	56	φ 42	φ 43.5	B1	6	φ 6	φ 20	9	15	M4	4	83.6
S75S 60B + 0606	60	φ 45	φ 46.5	B1	6	φ 6	φ 22	9	15	M4	4	97.9
S75S 64B + 0606	64	φ 48	φ 49.5	B1	6	φ 6	φ 22	9	15	M4	4	108.2
S75S 70B + 0606	70	φ 52.5	φ 54	B1	6	φ 6	φ 22	9	15	M4	4	124.9
S75S 72B + 0606	72	φ 54	φ 55.5	B1	6	φ 6	φ 25	9	15	M4	4	138.5
S75S 80B + 0608	80	φ 60	φ 61.5	B1	6	φ 8	φ 25	9	15	M4	4	161.3
S75S 90B + 0608	90	φ 67.5	φ 69	B1	6	φ 8	φ 30	9	15	M4	4	211.8
S75S 100B + 0608	100	φ 75	φ 76.5	B1	6	φ 8	φ 30	9	15	M4	4	251.3
S75S 120B + 0608	120	φ 90	φ 91.5	B1	6	φ 8	φ 30	9	15	M4	4	342.9
S80S 25BF - 0805	25	φ 20	φ 21.6	B1	8	φ 5(H8)	φ 16	10	18	-	-	32.5
S80S 30BF - 0805	30	φ 24	φ 25.6	B1	8	φ 5(H8)	φ 20	10	18	-	-	50.1
S80S 40BF - 0806	40	φ 32	φ 33.6	B1	8	φ 6(H8)	φ 25	10	18	-	-	84.7
S80S 50BF - 0806	50	φ 40	φ 41.6	B1	8	φ 6(H8)	φ 28	10	18	-	-	122.9
S80S 60BF - 0806	60	φ 48	φ 49.6	B1	8	φ 6(H8)	φ 34	10	18	-	-	180.5
S80S 70BF - 0808	70	φ 56	φ 57.6	B1	8	φ 8	φ 40	10	18	-	-	245.7