

ダイヤモンドカッター(乾式)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

切断用品

切断砥石
チップソー
ダイヤモンドカッター
メタルソー
バンドソー
マシンソー
ハンドソー
セーバーソーブレード
エアソーブレード
ジグソーブレード



Brazing Diamond Saw Blade(Dry)


溶着ダイヤモンドホイール(乾式)



同商品群
在庫数 109 アイテム



特長 ●電着製法に比べ、ダイヤの突出量が大きく切削(切断)能力に優れています。
●切断砥石に比べ、粉じん・臭い・火花が少なく、長寿命です。●多用途な切断が可能です。
用途 ●**鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤなどの切断に。**
仕様 ●乾式
材質 ●台金:工具鋼(SKS-5) ●チップ:ダイヤ砥粒 製造国 ●韓国



発注単位1枚 株式会社 ロボテックス [996306]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
354-3315	BT105	¥7,931	¥9,060	106×2.0×20.0	-	14500	15	5	140	46(92)
354-3323	BT125	¥10,481	¥11,980	128×2.2×22.0	-	12200	20	5	210	12(999)
868-7938	BT180A	¥24,681	¥28,210	180×2.9×25.40	-	8400	22.23・22・20	5	440	15(188)
354-3340	BT305	¥51,869	¥59,280	305×3.0×30.5	-	5000	25.4・22・20	1	1390	7(34)
354-3358	BT355	¥67,231	¥76,840	355×3.0×30.5	-	4300	25.4・22・20	1	1980	3(150)

☎商品のお問い合わせ:072-980-1111 <http://www.lobtex.co.jp/>



Diamond Saw Blades'Kittaro'(Dry)

ダイヤモンドホイール“切っ太郎”(乾式)



同商品群
在庫数 109 アイテム



特長 ●価格を抑えて、1ランク上の切れ味を目指しました。
●ハンドタイプのエンジンカッターに最適です。
用途 ●**コンクリート・コンクリート二次製品、ブロック、レンガ、ALC、スレート等の切断に。**
仕様 ●乾式
材質 ●台金:工具鋼
●チップ:ダイヤ砥粒他
製造国 ●韓国

発注単位1枚 株式会社 ロボテックス [996306]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
788-7159	SK305305	¥9,494	¥10,850	305×2.8×30.5	7	6300	25.4・22・20	1	1340	212(124)


☎商品のお問い合わせ:072-980-1111 <http://www.lobtex.co.jp/>



Global Saw Diamond Blade(Dry type)

ダイヤモンドカッター“グローバルソーモラルチレイヤープラス”(乾式)

同商品群
在庫数 44 アイテム



特長 ●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。
●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性があります。
●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続します。
用途 ●**鉄筋入りコンクリート、軽量ブロック、レンガ、ALCなどの切断に。**
仕様 ●乾式
材質 ●台金:工具鋼 ●チップ:ダイヤ砥粒
製造国 ●中国

発注単位1枚 (価格改定日 19.04) 株式会社 モトユキ [926286]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
492-3421	AGFC-10	¥14,357	¥20,100	255×2.4×30.5	10	5900	20・22・25.4	1	880	19(212)
492-3430	AGFC-12	¥15,857	¥22,200	305×2.8×30.5	10	5000	20・22・25.4	1	1000	73(60)
114-3052	AGFC-14	¥17,786	¥24,900	355×3.2×30.5	10	4300	20・22・25.4	1	2300	43(103)

☎商品のお問い合わせ:0120-278-423 <http://www.motoyuki.co.jp/>



Diamond Saw Blades Laser Welded Segments (Dry)

ダイヤモンドホイール“レーザーSL”(乾式)



同商品群
在庫数 109 アイテム



特長 ●高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。
●ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を發揮します。
用途 ●**コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。**
仕様 ●乾式 ●セグメントタイプ
製造国 ●日本

発注単位1枚 株式会社 ロボテックス [996306]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
750-9057	SL255254	¥31,700	¥36,230	258×2.5×25.4	7	5900	22・20	1	1000	24(267)
123-9431	SL305254	¥38,419	¥43,910	304×2.5×25.4	7.5	5000	22・20	1	1420	20(84)
750-9090	SL305305	¥38,419	¥43,910	304×2.5×30.5	7.5	5000	25.4・22・20	1	1440	7(59)
123-9546	SL35522	¥52,825	¥60,370	358×3.0×22.0	7.5	4300	-	1	2030	1(-)
750-9120	SL355305	¥52,825	¥60,370	358×3.0×30.5	7.5	4300	25.4・22・20	1	2040	0(-)

☎商品のお問い合わせ:072-980-1111 <http://www.lobtex.co.jp/>



Diamond Saw Blade Laser Welded Segments(Dry)

ダイヤモンドホイール“レーザーSLT”(乾式)



同商品群
在庫数 109 アイテム



特長 ●レーザー溶接タイプで、鉄管・コンクリート兼用です。
●切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命がありますので、付け替えの手間が省けます。
用途 ●**上下水道用鉄管・ダグ管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。**
仕様 ●乾式
材質 ●台金:特殊鋼 ●チップ:ダイヤ砥粒他 製造国 ●日本

発注単位1枚 株式会社 ロボテックス [996306]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
372-6088	SLT305	¥51,869	¥59,280	300×2.5×30.5	4	5000	25.4・22・20	1	1440	6(100)
372-6096	SLT355	¥67,231	¥76,840	355×3.0×30.5	4	4300	25.4・22・20	1	2290	7(42)

☎商品のお問い合わせ:072-980-1111 <http://www.lobtex.co.jp/>

安全にご利用いただくために保護員を着用ください。