

リフォームシリーズ

ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)



DIAMOND SAW BLADES, 'V' CUTTER (DRY)

- コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適
- チップがV型先細形状の為、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽に切りができて、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます
- VKはコストパフォーマンス重視タイプ




V105



VK105



寸法図



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
V105	φ108mm	10mm	10mm	φ20mm	φ15mm	300g	14,500(min ¹ (rpm))	26,340円	021234
VK105	φ108mm	10mm	10mm	φ20mm	φ15mm	320g	14,500(min ¹ (rpm))	19,540円	075015

ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)



DIAMOND SAW BLADES, 'U' CUTTER (DRY)

- コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適
- 研削断面がU型のため、壁面・屋上等のコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます
- 複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在に切りが出来ます
- UKはコストパフォーマンス重視タイプ




U105



UK105



寸法図



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	重量	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
U105	φ105mm	10mm	7mm	φ20mm	φ15mm	320g	14,500(min ¹ (rpm))	32,940円	034630
UK105	φ105mm	10mm	7mm	φ20mm	φ15mm	320g	14,500(min ¹ (rpm))	21,960円	075053

各被削材に対応する商品選定については124ページの被削材対応表をご参照ください。

ダイヤモンド
ホイール・コナ

チップソー

ホルソー・ドリル

ヤスリ・ドレッサ