

# 溝入れ / 突切り用ホルダ・ブレード

## ● ホルダ本体

**KGDS-S**(ストレートタイプ: 0°, 分割型)

0°本体形状 本図は右勝手(R)を示す	本体型番	在庫		寸法 (mm)		
		R	L	L	B	H
	KGDS% 2020-C	●	●	104	20	20
	2525-C	●	●	129	25	25
	3232-C	●	●	149	32	32

**KGDS-S**(直角タイプ: 90°, 分割型)

90°本体形状 本図は右勝手(R)を示す	本体型番	在庫		寸法 (mm)		
		R	L	L	B	H
	KGDS% 2020-C	●	●	122	20	20
	2525-C	●	●	147	25	25

## ● ブレード

ブレード形状 本図は右勝手(R)を示す	ブレード型番	在庫		寸法 (mm)		
		R	L	L	T	A
	KGDS% -2T17-C	●	●	51.2	17.2	1.7
	-3T10-C	●	●	44.2	10.2	2.4
	-3T20-C	●	●	53.2	20.2	
	-4T10-C	●	●	44.2	10.2	3.4
	-4T20-C	●	●	54.2	20.2	
	-4T25-C	●	●	59.2	25.2	4.4
	-5T10-C	●	●	44.2	10.2	
	-5T25-C	●	●	59.2	25.2	

## ● 部品 (分割型共通)

※本部品はホルダ本体に付属しています。

組合せ型番	部 品		
	クランプボルト (チップクランプ用)	取付ボルト (ブレード用)	レンチ
KGDS%...S KGDS%...S	 BH6X10TR	 SB-60120TR	 LTW-25

●: 標準在庫

チップ材種  
旋削チップ  
CNCダイヤモンド  
外径  
スモールツール  
内径  
溝入れ  
突切り  
ねじ切り  
ドリル  
ソリッドツール  
ミーリング  
ツーリング  
イシオマシン  
部品  
技術資料  
SCKセミン  
索引

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
R  
S  
T