


ハndsプレーガン

FINER-FORCE・F110・F210シリーズ



顧客満足に応えるシリーズ



FINER-FORCE-P

自動車補修専用スプレーガンで培った高微粒化機構 (MMFT) を圧送式に採用。ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。

新霧化方式 (特許出願中)

少空気量・低圧で微粒化を促進し、塗着効率向上、飛散低減、塗料費低減が可能で、総空気消費量が少ないことからCO₂削減にも貢献します。さらに低騒音化も実現し、空気キャップへの塗料付着が少なくメンテナンス費の低減が可能です。

高塗膜品質・高塗着効率

新霧化方式による低圧化で塗着効率が向上し塗料の使用量低減が可能です。さらに各種塗料に応じて高分散パターンで最適な膜厚を形成し美しい仕上がりが実現できます。

操作性向上

作業者の負担を軽減する軽量化と最適な重量バランスで思い通りのハンドリングが可能です。低騒音化により作業環境の改善が図れます。

豊富なラインアップ

汎用スプレーガンの多種多様な用途に合わせて小形・大形から最適なスプレーガンが選べます。

利益創出

現状維持を打開、早期に切り替えることで利益を創出できます。接液部高耐食性回路を備え、VOC対策の水性塗料にも対応可能です。

※写真の塗料カップは組合せ例です。

FINER-FORCE・F110シリーズ (小形スプレーガン)

形 式	塗料供給 方式	塗料ノズル 口 径 mm	空気キャップ 形 式	吹 付 空気圧力 MPa	吹付距離 mm	空 気 使用 量 L/min	塗 料 噴 出 量 mL/min	最大有効 パターン mm	パターン 形 状	所 要 圧 縮 機 kW	本 体 質 量 g	適応塗料容器				
FINER-FORCE-P08	圧送式	0.8	Type P	0.2	200	220	185	220	チューリップ	1.5以上	325	各種塗料圧送タンク 塗料ダイヤフラムポンプ				
FINER-FORCE-P10		1.0				220	255	270								
FINER-FORCE-P13		1.3				200	345	320								
F110-P08P	圧送式	0.8	08P	0.25	200	220	180	230	チューリップ	1.5以上	293					
F110-P10P		1.0	10P			230	245	240								
F110-P13P		1.3	13P			280	310	270								
F110-P15P		1.5	15P			290	330	275								
F110-S10	吸上式	1.0	10	0.25	200	110	90	130	ストレート	0.4以上	293	7SB 7SLB 10SB-2 10SLB-2				
F110-S13		1.3	13			140	130	160		0.75以上						
F110-S15		1.5	15			160	160	170								
F110-S20		2.0	20			175	210	185								
F110-S10T	吸上式	1.0	10T	0.2	200	170	※75	※160	チューリップ	1.5以上	293					
F110-S13T		1.3	13T			200	※125	※180								
F110-S15T		1.5	15T			215	※150	※185								
F110-S20T		2.0	20T			225	※180	※210								
F110-S13ST	吸上式	1.3	13ST	0.25	200	215	150	160	セミチューリップ	1.5以上	293					
F110-S15ST		1.5	15ST			225	180	170								
F110-G10	重力式	1.0	10	0.25	200	110	95	140	ストレート	0.4以上	293			1G-2U、2GD 4GD、4GF-U 4GB-U、4GPA-U 4G-TA		
F110-G13		1.3	13			140	150	170		0.75以上						
F110-G15		1.5	15			160	180	180								
F110-G20		2.0	20			175	260	195								
F110-G10T	重力式	1.0	10T	0.2	200	170	※90	※180	チューリップ	1.5以上	293					
F110-G13T		1.3	13T			200	※160	※210								
F110-G15T		1.5	15T			215	※180	※215								
F110-G20T		2.0	20T			225	※235	※240								
F110-G13ST	重力式	1.3	13ST	0.25	200	215	180	180	セミチューリップ	1.5以上	293					
F110-G15ST		1.5	15ST			225	205	190								
F110-G08R	重力式	0.8	08R	0.25	200	75	55	35	丸吹き	0.4以上	293					
F110-G25R		2.5	25R			155	320	50		1.5以上						

●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。 ●圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。 ●空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
●※印表示部の塗料粘度は、自動車補修用塗料、明治V-1形粘度カップで12秒です。 ●F110-Gタイプは左利き仕様にも対応可。都度お問い合わせください。

F210シリーズ (大形スプレーガン)

形 式	塗料供給 方式	塗料ノズル 口 径 mm	空気キャップ 形 式	吹 付 空気圧力 MPa	吹付距離 mm	空 気 使用量 L/min	塗 料 噴 出 量 mL/min	最大有効 パターン mm	パターン 形 状	所 要 圧 縮 機 kW	本 体 質 量 g	適応塗料容器
F210-P12P	圧送式	1.2	12P	0.25	250	335	530	350	チューリップ	2.2以上	391	各種塗料圧送タンク 塗料ダイヤフラムポンプ
F210-P15P		1.5	15P			345	880	370				
F210-P20P		2.0	20P			375	1,280	400				
F210-P25P		2.5	25P			410	1,710	420				
F210B-P30P		3.0	30P			420	1,940	440				
F210-S15	吸上式	1.5	15	0.25	250	170	205	220	ストレート	1.5以上	391	10SC 10SLB
F210-S20		2.0	20			220	285	280		2.2以上		
F210-S25		2.5	25			275	350	300		3.7以上		
F210B-S30		3.0	30			320	360	300				
F210-S15T	吸上式	1.5	15T	0.25	250	250	※220	※300	チューリップ	2.2以上	391	10SC 10SLB
F210-S20T		2.0	20T			280	※265	※310		3.7以上		
F210-S25T		2.5	25T			335	※325	※320				

●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。 ●圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。 ●空気入口径はG1/4、塗料入口径はG3/8です。
●※印表示部の塗料粘度は、自動車補修用塗料、明治V-1形粘度カップで12秒です。