


MFH 極小径・高送りカッタ

MFH Micro エンドミル



● ホルダ寸法

型番	在庫	刃数	寸法 (mm)						最大ランピング角度	A.R.	コーラント	形状	重量 (kg)	最高回転数 (min ⁻¹)	
			DCX	DC	DCON	LF	LH	APMX							
標準 シャンク	MFH 08-S10-01-1T	●	1	8	4.2	10	75	16	0.5	4°	5°	有	Fig. 1	0.04	20,000
	10-S10-01-2T	●	2	10	6.2	10	80	20		3°				0.04	16,200
	12-S12-01-3T	●	3	12	8.2	12	80	20		2°				0.06	14,000
	16-S16-01-4T	●	4	16	12.2	16	90	25		1.2°				0.12	11,400
オーバーサイズ シャンク	MFH 14-S12-01-3T	●	3	14	10.2	12	80	20	0.5	1.5°	5°	有	Fig. 3	0.07	12,500
ウェルドン シャンク	MFH 08-W10-01-1T	●	1	8	4.2	10	58	16	0.5	4°	5°	有	Fig. 2	0.03	20,000
	10-W10-01-2T	●	2	10	6.2	10	60	20		3°				0.03	16,200
	12-W12-01-3T	●	3	12	8.2	12	65	20		2°				0.05	14,000
	16-W16-01-4T	●	4	16	12.2	16	73	25		1.2°				0.1	11,400
ウェルドン オーバーサイズ シャンク	MFH 14-W12-01-3T	●	3	14	10.2	12	65	20	0.5	1.5°	5°	有	Fig. 4	0.05	12,500

🔧 焼付き防止剤は、チップを固定する際、クランプスクリューのテーパ部とねじ部に薄く塗布してご使用ください。

■ 最高回転数の表記について
誤って最高回転数以上に回転させた場合、遠心力によりチップや部品の飛散などが生じる場合がありますのでご注意ください。

● 部品

型番	部品		
	クランプスクリュー	レンチ	焼付き防止剤
MFH...-01-...	SB-1840TRP	FTP-6	P-37

● : 標準在庫