


# 削り出しホイールコンベヤ

## W-36BS




(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	備 考
W-36BS	36×9×6.2×25	○M6×38L	□45×29.6×10×42×2.3	51	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	40	

○六角


## WB-36BS



(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	備 考
WB-36BS	36×9×6.2×25	⊕M6×35L	□45×28.2×8.5×39×1.6	52	1,800・2,400 3,000	50・75 100	—	40	


## W-36CS



(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	備 考
W-36CS	36×9×8.2×28	⊕M8×40L	□42.3×60×32.6×45×2.3	47.3	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	40	単列型

## WB-36CS



(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	備 考
WB-36CS	36×9×8.2×28	⊕M8×40L	□42.3×60×31.2×45× <sup>1.6</sup> / <sub>2.3</sub>	49.3	1,800・2,400 3,000	50・75・100	—	40	