

R-4814NB

新製品

φ32以下

φ38

φ42

φ48

φ50

φ57

φ60

φ76


φ89以上

ステンレス

アルミ

樹脂

テープ



(単位 mm)



ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,764	324
150	163	165	1,715	417
200	213	215	1,666	510
250	263	265	1,568	602
300	313	315	1,470	695
350	363	365	1,274	788
400	413	415	1,078	881
450	463	465	980	973
500	513	515	882	1,066
550	563	565	809	1,159
600	613	615	735	1,252
650	663	665	686	1,345
700	713	715	637	1,437
750	763	765	588	1,530
800	813	815	539	1,623
850	863	865	515	1,716
900	913	915	490	1,808
950	963	965	466	1,901
1,000	1,013	1,015	441	1,994

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	48.6×1.6
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

R-4814NB

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

R-4814NB

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
 ※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。
 ※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。