



- 多目的に使える高性能ハイパフォーマンス工具
- 新開発ENORM切刃
- ビビりのない静かな加工
- センターカット
- 4種類の工具長さ

- Multi-functional, high performance tool
- With ENORM geometry
- Low-vibration machining
- Centre cutting
- 4 lengths available



オールラウンド

オールラウンド

コーティング・Coating

アプリケーション - 被削材 (P3参照)

- ほとんど全ての被削材に適用可能
- 荒加工と仕上げ加工のどちらにも適用可能

Applications – material (see page 3)

- For almost all materials
- Suitable for roughing and finishing

DIN 6527 - ショート・Short design

製品型番・Order code											1916A	1917A		
ø d ₁ f8	l ₂	l ₃	l ₁	ø d ₃	l ₄	ø d ₂ h5	l _A 	KB	Z (刃数)	サイズ 型番				
3	5	9	50	2,9	14	6	14	0,07	4	.003	●	●		
4	8	12	54	3,8	18	6	18	0,07	4	.004	●	●		
5	9	16	54	4,8	18	6	18	0,12	4	.005	●	●		
6	10	16	54	5,8	—	6	18	0,12	4	.006	●	●		
7	12	18	58	6,8	20	8	22	0,125	4	.007	●	new	●	new
8	12	20	58	7,7	—	8	22	0,12	4	.008	●		●	
9	15	22	66	8,7	24	12	26	0,2	4	.009	●	new	●	new
10	15	24	66	9,5	—	10	26	0,2	4	.010	●		●	
12	18	26	73	11,5	—	12	28	0,2	4	.012	●		●	
14	21	28	75	13,5	—	14	28	0,2	4	.014	●	new	●	new
16	24	32	82	15,5	—	16	34	0,2	4	.016	●		●	
18	27	34	84	17,5	—	18	36	0,2	4	.018	●		●	
20	30	40	92	19,5	—	20	42	0,3	4	.020	●		●	

DIN 6527 – ロング · Long design

製品型番・Order code													1998A	1999A
ø d ₁ f8	l ₂	l ₃	l ₁	ø d ₃	l ₄	ø d ₂ h5	l _A 	KB	Z (刃数)	サイズ 型番				
3	8	14	57	2,9	20	6	21	0,07	4	.003			●	●
4	11	18	57	3,8	20	6	21	0,07	4	.004			●	●
5	13	19	57	4,8	20	6	21	0,12	4	.005			●	●
6	13	20	57	5,8	—	6	21	0,12	4	.006			●	●
7	19	23	63	6,7	25	8	27	0,12	4	.007			●	●
8	19	25	63	7,7	—	8	27	0,12	4	.008			●	●
8	19	25	63	7,7	—	8	27	0,12	5	.008005			● new	● new
9	22	28	72	8,7	30	10	32	0,2	4	.009			●	●
10	22	30	72	9,5	—	10	32	0,2	4	.010			●	●
10	22	30	72	9,5	—	10	32	0,2	5	.010005			● new	● new
11	26	32	83	10,5	35	12	38	0,2	4	.011			●	●
12	26	35	83	11,5	—	12	38	0,2	4	.012			●	●
12	26	35	83	11,5	—	12	38	0,2	5	.012005			● new	● new
14	26	35	83	13,5	—	14	38	0,2	4	.014			●	●
14	26	35	83	13,5	—	14	38	0,2	5	.014005			● new	● new
15	32	38	92	14,5	40	16	44	0,2	4	.015			●	●
16	32	40	92	15,5	—	16	44	0,2	4	.016			●	●
16	32	40	92	15,5	—	16	44	0,2	5	.016005			● new	● new
18	32	50	100	17,5	—	18	52	0,2	4	.018			●	●
18	32	50	100	17,5	—	18	52	0,2	5	.018005			● new	● new
20	38	50	104	19,5	—	20	54	0,3	4	.020			●	●
20	38	50	104	19,5	—	20	54	0,3	5	.020005			● new	● new
25	45	65	125	24,2	—	25	69	0,3	4	.025004			● new	● new
25	45	65	125	24,2	—	25	69	0,3	6	.025			●	●