

品種一覧表

その他 Tailorbelt®-U

品種	表面				裏面				芯体 ブライ数	許容 張力 [N/mm]	総厚 [mm]	質量 [kg/m ²]	標準 エンドレス	最小 ブーリ径 [mm] (標準エンドレス)		
	色調	厚さ [mm]	材質	形状	色調	厚さ [mm]	材質	形状								
0-U1	耐引裂き・広幅仕様															
107	NS82UX0/2W	白	0.2	TPU	平面	青	—	PET帆布	—	2	8	1.3	1.4	電光	30	
108	NS82UX0/2G	緑	0.2	TPU	平面	灰	—	PET帆布	—	2	8	1.5	1.6	電光	30	
109	NS122UX0/3G	緑	0.3	TPU	平面	灰	—	PET帆布	—	2	12	1.7	1.8	電光	80	
110	NS123UX0/3W	白	0.3	TPU	平面	白	—	PET帆布	—	3	12	2.2	2.5	ラップ	100	
111	NS123UX0/3G	緑	0.3	TPU	平面	灰	—	PET帆布	—	3	12	2.2	2.5	ラップ	100	
0-U2	スカート用途															
112	NSK1UM0/1W	白	0.1	TPU	平面	白	—	PET帆布	—	1	—	0.7	0.5	—	—	
113	NSK1UM0/1G	緑	0.1	TPU	平面	灰	—	PET帆布	—	1	—	0.7	0.5	—	—	

LOGISTAR® Tailorbelt®-V

品種	表面				裏面				芯体 ブライ数	許容 張力 [N/mm]	総厚 [mm]	質量 [kg/m ²]	標準 エンドレス	最小 ブーリ径 [mm] (標準エンドレス)		
	色調	厚さ [mm]	材質	形状	色調	厚さ [mm]	材質	形状								
L-V1	一般・耐油															
1	NS41VG5/5G	緑	0.5	PVC	平面	緑	0.5	PVC	布目(細)	1	4	1.7	1.9	電光	35	
2	NS82VG0/5QW	白	0.5	PVC	平面	白	—	PET帆布	—	2	8	1.8	1.9	FOF	30	
3	NS82VG0/5QG	緑	0.5	PVC	平面	白	—	PET帆布	—	2	8	1.8	1.9	FOF	30	
4	MX056QG	緑	0.5	PVC	平面	白	—	PET帆布	—	2	8	1.8	1.9	FOF	30	
5	NS82VG5/5QW	白	0.5	PVC	平面	白	0.5	PVC	布目(細)	2	8	2.4	2.6	FOF	40	
6	NS82VG5/5QG	緑	0.5	PVC	平面	緑	0.5	PVC	布目(細)	2	8	2.4	2.6	FOF	40	
7	NS82VG0/20QG	緑	2.0	PVC	平面	白	—	PET帆布	—	2	8	3.4	3.7	FOF	75	
8	NS183VN0/20QW	白	2.0	PVC	平面	白	—	PET帆布	—	3	18	4.6	5.0	ラップ	100	
9	NS183VN0/20QG	緑	2.0	PVC	平面	白	—	PET帆布	—	3	18	4.6	5.0	ラップ	100	
L-V2	傾斜搬送用途 (傾斜角度目安10°以下)															
10	NS52VK0/5QBKM	黒	0.5	PVC	ダイヤモンド	白	—	PET帆布	—	2	5	2.1	2.1	FOF	30	
11	NS82VKG5/5QDB	暗青	0.5	PVC	平面	暗青	0.5	PVC	布目(細)	2	8	2.5	2.6	FOF	50	
12	NS82VKG0/15QGY	灰	1.5	PVC	平面	白	—	PET帆布	—	2	8	2.6	3.0	FOF	50	
L-V3	傾斜搬送用途 (傾斜角度目安15°以下)															
13	NS82VKG0/15QGYA	灰	1.5	PVC	浅溝	白	—	PET帆布	—	2	8	3.1	3.0	FOF	50	
14	NS82VKG5/8QDBT	暗青	0.8	TPU	たて溝	暗青	0.5	PVC	布目(細)	2	8	2.9	2.9	ラップ	50	
15	NS82VX0/8GBW	緑	0.8	PVC	籠編	白	—	PET帆布	—	2	8	2.3	2.4	FOF	100(75) ^{*3}	
L-V4	傾斜搬送用途 (傾斜角度目安20°以下)															
16	NS82VKG0/20QGD	緑	2.0	PVC	深溝	白	—	PET帆布	—	2	8	5.1	3.8	FOF	50	
17	NS122VN0/20GSS	緑	2.0	PVC	ラフトップ	灰	—	PET帆布	—	2	12	5.5	4.0	FOF	75	
18	NS122VX0/20GYSS	灰	2.0	PVC	ラフトップ	灰	—	PET帆布	—	2	12	5.5	4.0	FOF	75	
L-V5	高性能傾斜搬送用途 (傾斜角度目安30°以下)															
19	NS82VKS0/15QGTT	緑	1.5	TPE	ヘリンボーン	白	—	PET帆布	—	2	8	3.2	2.7	FOF	40	
20	NS82VK0/15QGYTT	灰	1.5	TPE	ヘリンボーン	白	—	PET帆布	—	2	8	3.2	2.7	FOF	40	

PVC:ポリ塩化ビニル
 TPU:熱可塑性ポリウレタン
 TPE:熱可塑性特殊エラストマー
 PET:ポリエステル

※3: ()内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

※4: グループ分けについては、P.77~79をご参照ください。

※11: 水および薬品(次亜塩素酸ナトリウムなど)を用いて洗浄する用途には適用できません。