

リチウム
穴あけ
締付け
ハッリ
石工穴あけ
曲切
げ断
研
磨
削
集じん
クリーナ
充電式
レーザー
バイフレタ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホゾ穴
発電
プラズマ
ソー
チェン
園芸
高圧洗
浄
ポンプ
他充電製品
アクセサリ

07 レーザー墨出し器・レーザー距離計

別販売品は P146 を参照

充電式屋内・屋外兼用墨出し器

アプリ自動追尾
省力化×高精度
スマホアプリで墨出し器を簡単操作



※写真のバッテリー、スマートフォンは全て別販売品です。

明るさ
約1.5倍
(当社高輝度モード機比)
※超高輝度モードは最大で「おおがね・ろく」まで投射

輝度切替 超高輝度 → エコ
4モード ↑ ↓
高輝度 ← 通常

(エコ/通常/高輝度のみパルス)
※超高輝度モードで受光器は使用できません。

■ コマ送り0.0045°で高精度
■ 連続間仕切りも1人で素早く簡単

アプリから様々な操作が可能

SK507GD/SK314GD/SK211GDのみ

遠隔操作 **遠隔切替**

- 自動追尾スタート
- タッチで回転操作 (5段階スピード切替)
- レーザー輝度切替
- 投射モード切替
- レーザー ON/OFF

- 盗難防止
- 受光確認
- 営業所検索



マキタレーザー
墨出し器アプリ



App Store



Google Play

屋外用パルスレーザー光も投射可能 (20m)

※屋外ではレーザー光が見えないため受光器を使用しての作業となります。

10.8V スライド式 **Li-ion** **CXT** **APT** ※1

フルライン
天井墨 90°鉛直十字点
水平墨 地墨
255
φ101

超高輝度 **アプリ対応**
SK507GDZ
290,900円 [三脚別売]
バッテリー・充電器別売
リモコン追尾受光器
バイス・ケース付
シバル レーザ アルミ BL1050B使用不可

ダイレクトグリーン+超高輝度

おおがね・通り芯・ろく
天井墨 90°鉛直十字点
水平墨 地墨
255
φ101

超高輝度 **アプリ対応**
SK314GDZ
238,400円 [三脚別売]
バッテリー・充電器別売
リモコン追尾受光器
バイス・ケース付
シバル レーザ アルミ BL1050B使用不可

おおがね・ろく
天井墨 90°鉛直十字点
水平墨 地墨
255
φ101

超高輝度 **アプリ対応**
SK211GDZ
218,400円 [三脚別売]
バッテリー・充電器別売
リモコン追尾受光器
バイス・ケース付
シバル レーザ アルミ BL1050B使用不可

10.8V スライド式 **Li-ion** **CXT** **自動追尾** **APT** ※1 屋外用パルスレーザー光も投射可能 (20m)
※屋外ではレーザー光が見えないため受光器を使用しての作業となります。

ダイレクトグリーン+超高輝度 **Typ.5Ahバッテリー対応、長時間使える**

フルライン
天井墨 90°鉛直十字点
水平墨 地墨
255
φ101

超高輝度
SK507GDZN
279,000円 [三脚別売]
NEW
バッテリー・充電器別売
リモコン追尾受光器
バイス・ケース付

おおがね・通り芯・ろく
天井墨 90°鉛直十字点
水平墨 地墨
255
φ101

超高輝度
SK314GDZN
226,000円 [三脚別売]
NEW
バッテリー・充電器別売
リモコン追尾受光器
バイス・ケース付

10.8V スライド式 **Li-ion** **CXT** **自動追尾** **APT** ※1 屋外用パルスレーザー光も投射可能 (20m)
※屋外ではレーザー光が見えないため受光器を使用しての作業となります。

ダイレクトグリーン+高輝度 **4WAY** **Li-ion** **USB** **アダプタ**

おおがね・ろく
天井墨 90°鉛直十字点
水平墨 地墨
255
φ101

高輝度
SK210GDZ
220,000円 [三脚別売]
NEW
バッテリー・充電器別売
リモコン追尾受光器・バイス・ケース付
BL1050B使用不可



緊急時にも使える
充実の予備電源
(要別販売品)

①スライド式 **CXT**
Li-ion 10.8V
ダイレクトに装着

②Li-ion 14.4・18V **LXT**
※USB用アダプタ使用
SK210GDのみ

③家庭用電源 AC100V
※②、③はDCジャックを使用。
SK210GDのみ

④単3形電池 (4本)
※単3形電池 (8本) のADP09
も有ります。P146参照

モデルNO.	投射光			指示方式 (鉛直または水平) /制動方式	指示精度	おおがね 大矩 直角精度	鉛直指示範囲 (レーザー光による) (範囲外の警告方法)	電源 (V)	質量 (kg) (バッテリー含)	標準付属品
	光源/光出力	波長 (nm)	ライン幅							
アプリ対応 SK507GDZ SK314GDZ SK211GDZ SK507GDZN SK314GDZN	超高輝度 緑色半導体レーザー (下部スポット光: 赤色半導体レーザー) /10mW以下 JISC6802:2014レーザークラス2) (SK507/314/211GDZ) JISC6802:2018レーザークラス2)	510~530 (下部スポット光 650~660)	2.5mm (10m)	ジンバル機構による 自動鉛直指示/ マグネットダンパー式	±1mm (10m)	90° ±0.01°	±1.5° (消灯)	直流10.8 (スライド式)	1.9 (BL1015 使用時) 1.8 (BL1015 使用時)	リモコン追尾受光器LDG-6 バイス・収納ケース 単4アルカリ乾電池 4本 肩掛けベルト レーザー用透視メガネ
自動追尾 SK210GDZ	高輝度 緑色半導体レーザー (下部スポット光: 赤色半導体レーザー) /5mW以下 (JISC6802:2014レーザークラス2)	510~530 (下部スポット光 650~660)	2.5mm (10m)	ジンバル機構による 自動鉛直指示/ マグネットダンパー式	±1mm (10m)	90° ±0.01°	±1.5° (消灯)	直流10.8 (スライド式)	1.9 (BL1015 使用時)	リモコン追尾受光器LDG-4 バイス・収納ケース 単4アルカリ乾電池 4本 肩掛けベルト レーザー用透視メガネ

連続使用時間 [全点灯時] (目安/時間) ※3

モデルNO.	①Li-ion 10.8V												②Li-ion 14.4V [ADP05使用時]				③Li-ion 18V [ADP05使用時]				④単3形電池ホルダ※4 [アルカリ乾電池使用時]			
	BL1015				BL1040B				BL1050B				BL1460B				BL1860B							
	エコ	通常	高輝度	超高輝度	エコ	通常	高輝度	超高輝度	エコ	通常	高輝度	超高輝度	エコ	通常	高輝度	超高輝度	エコ	通常	高輝度	超高輝度	エコ	通常	高輝度	超高輝度
SK507GDZ	7	5	-	-	20	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
SK314GDZ	14	9	5	-	36	23	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	-
SK211GDZ	16	11	7	5	42	28	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	3	2
SK507GDZN	7	5	-	-	20	13	-	-	25	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
SK314GDZN	14	9	5	-	36	23	15	-	47	30	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	-
SK210GDZ	20	17	12	-	53	44	31	-	-	-	-	92	70	47	-	141	109	74	-	-	7	4	2	-

※1 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※2 記載の容量は標準的な数値です。 ※3 数値は参考値です。 バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※4 SK507GD/314GD/211GDはA-68806(ADP09/ 単3:8本)を使用。 その他のモデルは A-67549(単3:4本)を使用。



USB
アダプタ お手持ちの 14.4/18V Li-ion
バッテリーが使える。(要別販売品)



ジンバル
機構 レーザ
下部レーザー
スポット光投射



屋外用可能
(要受光器)



アルミ
ケース付