

充電式ピンタッカ

18V **Li-ion** **内装** **家具木工**

ピンネイル35mm
▲詳細P171 ■釘跡わずか0.6mm



257
226

6.0 Ah **PT353DRG** 80,400円
バッテリーBL1860B 55分
充電器 DC18RC・ケース付

本体のみ **PT353DZK** 45,300円
ケース付・バッテリー・充電器別売

LEDライト

14.4V **Li-ion** **内装** **家具木工**

ピンネイル35mm
▲詳細P171 ■釘跡わずか0.6mm



257
226

6.0 Ah **PT352DRG** 77,300円
バッテリーBL1460B 55分
充電器 DC18RC・ケース付

本体のみ **PT352DZK** 43,800円
ケース付・バッテリー・充電器別売

LEDライト

10.8V **Li-ion** **内装** **家具木工**

ピンネイル35mm
▲詳細P171 ■釘跡わずか0.6mm



231
226

1.5 Ah **PT354DSH** 52,200円
バッテリーBL1015 22分
充電器 DC10SA・ケース付

本体のみ **PT354DZK** 42,800円
ケース付・バッテリー・充電器別売

LEDライト

充電式面木釘打

18V **Li-ion** **型枠面木** **内装** **家具木工**

仕上釘35mm
▲詳細P171



257
228

6.0 Ah **FN350DRG** 87,100円
バッテリーBL1860B 27分(実用充電) 40分(フル充電)
充電器 DC18RF・ケース付

本体のみ **FN350DZK** 52,000円
ケース付/バッテリー・充電器別売

作業適合目安

使用例	25mm	30mm	35mm
型枠面木	◎	◎	◎
内装・内装下地	◎	◎	○
窓枠・ドア枠	◎	◎	○
軒天仮留め 下地施工	◎	◎	◎

※ 仕上材・下地材により打込み可能な釘の長さが変わります。

バッテリーアダプタ BAP18E [別売] A-72067 6,000円

LEDライト

充電式タッカ

18V **Li-ion** **APT** **内装** **家具木工**

ステール長さ 13~25mm
ステール幅 (J線) 4mm
J線 ステール専用
▲詳細P173



260
216

■速射性約 30% アップ ※打ち終わるまでの時間 (当社従来機比)

6.0 Ah **ST421DRG** 85,000円
バッテリーBL1860B 27分(実用充電) 40分(フル充電)
充電器 DC18RF・ケース付

本体のみ **ST421DZK** 49,900円
ケース付/バッテリー・充電器別売

バッテリーアダプタ BAP18E [別売] A-72067 6,000円

LEDライト

18V **Li-ion** **APT** **断熱材** **防水シート** **家具木工**

ステール長さ 13~25mm
ステール幅 (J線) 10mm
J線 ステール専用
▲詳細P173



260
216

■速射性約 30% アップ ※打ち終わるまでの時間 (当社従来機比)

6.0 Ah **ST121DRG** 85,000円
バッテリーBL1860B 27分(実用充電) 40分(フル充電)
充電器 DC18RF・ケース付

本体のみ **ST121DZK** 49,900円
ケース付/バッテリー・充電器別売

バッテリーアダプタ BAP18E [別売] A-72067 6,000円

LEDライト

充電式タッカ

18V **Li-ion** **RT線** **APT** **断熱材** **防水シート**

ステール長さ 10mm
ステール幅 (RT線) 10mm



235
165

■硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線
■コンタクトアーム方式採用

6.0 Ah **ST112DRG** 67,700円
バッテリーBL1860B 27分(実用充電) 40分(フル充電)
充電器 DC18RF・ケース付

3.0 Ah **ST112DRF** 57,300円
バッテリーBL1830・充電器DC18RC・ケース付 22分 ※在庫僅少品

本体のみ **ST112DZK** 32,600円
ケース付/バッテリー・充電器別売

LEDライト

18V **Li-ion** **CT線** **APT** **断熱材** **防水シート**

ステール長さ 13mm
ステール幅 (CT線) 12mm



235
165

■コンタクトアーム方式採用

6.0 Ah **ST312DRG** 67,700円
バッテリーBL1860B 27分(実用充電) 40分(フル充電)
充電器 DC18RF・ケース付

3.0 Ah **ST312DRF** 57,300円
バッテリーBL1830・充電器DC18RC・ケース付 22分 ※在庫僅少品

本体のみ **ST312DZK** 32,600円
ケース付/バッテリー・充電器別売

LEDライト

14.4V **Li-ion** **RT線** **APT** **断熱材** **防水シート**

ステール長さ 10mm
ステール幅 (RT線) 10mm



235
159

■硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線
■コンタクトアーム方式採用

3.0 Ah **ST111DRF** 60,000円
バッテリーBL1430・充電器DC18RC・ケース付 22分 ※在庫僅少品

本体のみ **ST111DZK** 31,200円
ケース付/バッテリー・充電器別売 ※在庫僅少品

LEDライト

14.4V **Li-ion** **CT線** **APT** **断熱材** **防水シート**

ステール長さ 13mm
ステール幅 (CT線) 12mm



235
159

■コンタクトアーム方式採用

3.0 Ah **ST311DRF** 60,000円
バッテリーBL1430・充電器DC18RC・ケース付 22分 ※在庫僅少品

本体のみ **ST311DZK** 31,200円
ケース付/バッテリー・充電器別売 ※在庫僅少品

LEDライト

モデルNo.	釘装てん数	使用ステールサイズ (mm)	1充電あたりの作業量 (目安) ※1	電源 (V)	質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品
PT353D	100本	使用ピンネイル (mm)	約6,400本	直流18	2.2	ノーズアダプタ(2個)
PT352D		ピンネイル長さ 15・18・25・30・35	約5,100本	直流14.4	2.1	六角棒スナナ3
PT354D		仕上釘長さ 15・20・25・30・35	約1,000本	直流10.8(スライド式)	1.8	セフティゴグル・ドライバセット品
FN350D			約4,800本	直流18	2.3	ノーズアダプタ・六角棒スナナ3
ST421D			J線 ステール幅 4×長さ13~25	約4,800本	直流18	2.4
ST121D	100本	J線 ステール幅 10×長さ13~25	約4,800本	直流18	2.4	セフティゴグルフック
ST112D	150本	RT線 ステール幅 10×長さ 7~10	DRG:約12,000本/DRF:約6,000本	直流18	DRG:1.8/DRF:1.7	
ST312D	150本	CT線 ステール幅 12×長さ 6~13	DRG:約12,000本/DRF:約6,000本	直流18	DRG:1.8/DRF:1.7	
ST111D	150本	RT線 ステール幅 10×長さ 7~10	約5,000本	直流14.4	1.6	
ST311D	150本	CT線 ステール幅 12×長さ 6~13	約5,000本	直流14.4	1.6	

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※ () 内のモデルは生産中止モデルです。

LEDライト LEDライト付 打ち込み高さ調整 単発/連続打ち切替 空打ち防止 誤発射を防止トリガロック付 ケース付 00分 充電時間(目安)

バッテリー、充電器に関してはP22、23、24を参照してください。

リチウム
六あけ
締付け
石工穴あけ
ハツリ
曲切断
研磨削
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
バインレット
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホソ穴
発電
ブラズマ
ソー
ソー
園芸
高圧洗浄
ポンプ
他充電製品
アクセサリ