

リチウム
穴あけ
締め付け
ハタリ
曲切
断
集じん
充電式
クレーン
研
磨
削
レーザー
バイブ
レター
カク
ハン
エ
ア
カン
ナ
木工
機
溝
切
り
ホ
ソ
穴
発
電
・
溶
接
ソー
チ
ェ
ン
園
芸
高
圧
洗
浄
ポン
プ
他
充
電
製
品
ア
ク
セ
サ
リ

■ 充電式ハンマドリル (SDS マックスシャंक) ■ 充電式ハンマ (SDS マックスシャंक)

XGT X2 80Vmax

40Vmaxバッテリー × 2本 = 80Vmax

AC機を超えるハイパワー

パワーを引き出すマキタ独自のテクノロジー

※当社AC機比



製品の動画が
ご覧になれます

80Vmax **SDSマックスシャंक** **Li-ion** **BL MOTOR** **APT** **Soft No Load** **IPX6** 本体 防水 **IP56** バッテリー 防じん・防水

無線運動対応 **AWS** Auto-start Wireless System

ハツリ時 打撃エネルギー [EPTA基準値※] **21.4 Joule**

(充電式ハンマドリルの穴あけ/ハツリ能力において。2021年2月現在、当社調べ)

※EPTAプロシージャ-05/2009に準拠。

610



52mm

AVT AFT

本体のみ **HR006GZK** 158,200円

ケース付 / バッテリー・充電器・ビット別売

LEDライト V クリス

別販売品

パワースキット XGT5 (A-71990) 88,400円

4.0 Ah 31分 (実用充電) 45分 (フル充電) (2本同時)

DC40RB マックバックタイプ3

パワースキット XGT6 (A-72039) 109,400円

5.0 Ah 38分 (実用充電) 50分 (フル充電) (2本同時)

DC40RB マックバックタイプ3

ハツリ時 打撃エネルギー [EPTA基準値※] **20.9 Joule**

(10kgクラスハンマ/SDSマックスシャंक)において。2021年2月現在、当社調べ)

※EPTAプロシージャ-05/2009に準拠。

574



574

AVT AFT

本体のみ **HM002GZK** 131,900円

ケース付 / バッテリー・充電器別売

LEDライト V クリス

別販売品

パワースキット XGT10 (A-74859) 156,000円

8.0 Ah 60分 (実用充電) 76分 (フル充電) (2本同時)

DC40RB マックバックタイプ3

40Vmax

XGT Next Generation Technology

次世代の領域へ導く、さらなるパワー。



40Vmax

SDSマックスシャंक Li-ion BL MOTOR APT Soft No Load IP56 本体 防水 IP56 バッテリー 防じん・防水

無線運動対応 **AWS** Auto-start Wireless System

AC機同等のハイパワー

(当社 40mm AC機比)

500

40mm



40mm

AVT AFT

4.0 Ah **HR005GZK** 95,100円

ケース付 / バッテリー・充電器・ビット別売

LEDライト V クリス

別販売品

パワースキット XGT5 (A-71990) 88,400円

4.0 Ah 31分 (実用充電) 45分 (フル充電) (2本同時)

DC40RB マックバックタイプ3

クラス最強充電式ハンマ

(5kgクラス充電式ハンマ [SDS マックスシャंक] において)

496



496

AVT AFT

4.0 Ah **HM001GZK** 67,700円

ケース付 / バッテリー・充電器別売

LEDライト V クリス

別販売品

パワースキット XGT10 (A-74859) 156,000円

8.0 Ah 60分 (実用充電) 76分 (フル充電) (2本同時)

DC40RB マックバックタイプ3

80Vmax/40Vmaxモデル 共通特長

圧倒的な低振動



・アクティブ動吸振器・防振二重構造
・防振スプリング (ハンマドリルのみ)

振り回され低減機能 (充電式ハンマ除く)

ビットロック時の振り回れを加速度センサーが感知 ※本機が感知された際に、所定の加速度に達しない場合は、本機能は働きません。

「モータを自動停止」



Active Feedback sensing Technology

無線運動集じん

集じん機と接続 & 無線運動可能

※集じん機、集じんアダプタメント、ワイヤレスユニット別売



無線運動対応 **AWS** Auto-start Wireless System

【別売】ワイヤレスユニット A-66151 5,500円

モデル No.	コンクリート穴あけ能力 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源※2 (V)	1充電あたりの作業量 (目安)※5	質量 (kg)	振動3軸合成値※4 (m/s ²)	標準付属品
HR006G	52	150~310	1,100~2,250	直流72 (80Vmax)	コンクリート・圧縮強度40MPa φ18mm深さ140mm 約44本 (4.0Ah/バッテリー含む)	13.0	8.5 (ハンマドリル), 7.0 (ハンマ)	サイドグリップ ストッパボール・ビットグリス
HR005G	40	250~500	1,450~2,900	直流36 (40Vmax)	コンクリート・圧縮強度40MPa φ18mm深さ140mm 約16本 (4.0Ah/バッテリー含む)	7.3	5.0 (ハンマドリル), 4.0 (ハンマ)	サイドグリップ ストッパボール
HM002G			950~1,900	直流72 (80Vmax)	約15分/約28.3kg	12.1 (バッテリー含む)	8.0	スーパーポイント400 (SDSマックスシャंक) ビット用グリス
HM001G			0~2,650	直流36 (40Vmax)	約11分/約13.7kg	6.3 (バッテリー含む)	6.0	ブルポイント280 (SDSマックスシャंक) ビット用グリス

※1 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。

※2 80・40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※4 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。

★ 41mm以上の超硬ドリル、φ121mm以上のコアビットは市販品をご使用ください。

※5 EPTAプロシージャ-05/2009に準拠。

このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。

バッテリー、充電器に関してはP8、22、23を参照してください。