

リチウム
穴あけ
締付け
石工穴あけ
ハツリ
曲切
げ断
研
磨
磨削
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
バイフレタ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホゾ穴
発電
ブラズマ
ソー
チェーン
園芸
高圧洗
浄
ポンプ
他充電製品
アクセサリ

01 穴あけ・締付け

別販売品は P53、54 を参照

■ 充電式震動ドライバドリル

40V^{Li-ion}max
XGT Next Generation Technology

次世代の領域へ導く、さらなるパワー。



40Vmax **150N・m** (1,530kgf・cm) 剛性体※1 締付トルク **Li-ion** **IPX6** 本体 防水 **IP56** バッテリー 防じん・防水

BL MOTOR **AFT** ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

大径コアφ220 対応・土台への座掘り 穴あけスピード No.1

(2019年10月現在、当社調べ)

■ 重負荷作業性アップ



41 段電子クラッチ

AFT
振り回され低減



製品の動画が
ご覧になれます。

製品の動画が
ご覧になれます。

2.5 Ah **HP001GRDX** 104,600円
バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付
19分(実用充電) 28分(フル充電)

本体のみ **HP001GZ** 45,200円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 41 4080F

◎ 推奨 ○ 使用可

40Vmax **65N・m** (663kgf・cm) **Li-ion** **IPX6** 本体 防水 **IP56** バッテリー 防じん・防水

BL MOTOR **AFT** ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

ミドルクラス最速の穴あけで 作業能率を高める

(2020年11月現在、当社調べ)

■ 穴あけスピード
約 35% アップ
(超硬ドリルφ8mm・レンガ深さ30mm
当社 18V 機比)



2.5 Ah **HP002GRDX** 87,700円
バッテリーBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付
19分(実用充電) 28分(フル充電)

本体のみ **HP002GZ** 28,300円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 21 IP65

◎ 推奨 ○ 使用可

■ 充電式震動ドライバドリル



重負荷連続作業性

約 1.6 倍(目安) **HP486 160**
当社従来機 100

**重負荷連続作業に強い
&コンパクトで取り回し快適**

※座掘り作業 米松 キムネ部φ24mm 座掘部φ65mmで当社従来機比較

■ 170mmサイディング用コアビット対応

18V **16mm** コンクリート **140N・m** (1,427kgf・cm) 剛性体締付トルク※1

BL MOTOR **AFT**

6.0 Ah **HP486DRGX** 99,600円
バッテリーBL1860B×2本 充電器DC18RF・ケース付
27分(実用充電) 40分(フル充電)

本体のみ **HP486DZ** 40,800円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 41 4080F

18V **16mm** コンクリート **84N・m** (860kgf・cm) **Li-ion** **AFT**

充電器 DC18RC・ケース付

6.0 Ah **HP458DRGX** 83,200円
バッテリーBL1860B×2本付 55分

3.0 Ah **HP458DRFX** 65,100円
バッテリーBL1830×2本付 22分 ※在庫僅少品

本体のみ **HP458DZ** 24,400円
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 2 41 440

モデル No.	最大穴あけ能力(mm)	ネジ締め能力 (ネジ径/長さ)	チャック能力 (mm)	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※3	電源 (V)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²)※5	標準付属品
HP001G	20	木工 座掘り 50/76	10×90	1.5~13	高速 0~2,600 低速 0~650	高速 0~39,000 低速 0~9,750	超硬ドリル 8mm・レンガ(深さ30mm)	2.3	6.0(震動ドリル) <2.5(ドリル)	キビット2-65・ストップボール サイドグリップ・フック
HP002G	13	木工 座掘り 38	10×90	1.5~13	高速 0~2,200 低速 0~600	高速 0~33,000 低速 0~9,000	木工キリ 15mm・ラワン材(厚さ30mm)	1.9	9.0(震動ドリル) <2.5(ドリル)	キビット2-65 フック
HP486D	16	木工 座掘り 50/76	10×90	1.5~13	高速 0~2,100 低速 0~550	高速 0~31,500 低速 0~8,250	木工キリ 21mm・ラワン材(厚さ30mm)	2.3	8.0(震動ドリル) <2.5(ドリル)	キビット2-65・ストップボール サイドグリップ・フック
HP458D	16	木工 座掘り 38/76	10×90	1.5~13	高速 0~2,000 低速 0~400	高速 0~30,000 低速 0~6,000	<DRGX>約260本 <DRFX>約130本	2.3	9.5(震動ドリル) <2.5(ドリル)	キビット2-65・ストップボール サイドグリップ・フック

※1 バネ等の無い剛性体に全速から瞬間的に負荷を与えた際の締付トルク。※2 IP 表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※4 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※5 EN60745-2-1 規格に基づき測定。
バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。

000N・m (100kgf・cm) **LED** **V** **2** **41** **4080F** **41** **IP65** **00分**

最大トルク ライト付 無段変速 2スピード ブレーキ付 正逆転両用 ツールフリーチャック 締付トルク 21 段階 電子式締付トルク 41 段階 ケース付 ケース付 充電時間 (目安) このマークの中の番号は カンポンプランの呼び番号です。

バッテリー、充電器に関しては
P 22、23 を参照してください。