

# PSBN

## LLバイト



外径用

### 製品情報



推奨切削条件 >> 179  
 超硬インサート >> 119  
 PCDインサート >> 272  
 技術資料 >> 1971

材種・チップブレイカ >> 42  
 CBNインサート >> 234  
 部品 >> 1929  
 ISO13399記号 >> 1966



本図は右勝手 (R) を示す。 単位 (mm)

呼び記号	在庫	L/R	対応インサート	エ	B	LF	エ	HF	WF	KAPR	シート	シート止ピン	レバー 止ばね	クランプレバー	クランプねじ	レンチ
PSBNR1212F09	●	R	SN**0903	12	12	80	20	12	13	75°			HLS2	LLCL13S	LLCS105	HKY20R
PSBNR1616H09	●	R	SN**0903	16	16	100	22	16	13	75°	LLSSN33	LLP23		LLCL13	LLCS106	HKY25R
PSBNR2020K12	●	R	SN**1204	20	20	125	28	20	17	75°	LLSSN42	LLP14		LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSBNR2525M12	●	R	SN**1204	25	25	150	25	25	22	75°	LLSSN42	LLP14		LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSBNR2525M15	●	R	SN**1506	25	25	150	33	25	22	75°	LLSSN53	LLP15		LLCL25	LLCS508	HKY30R
PSBNR3232P19	●	R	SN**1906	32	32	170	40	32	27	75°	LLSSN63	LLP16		LLCL16	LLCS310	HKY40R
PSBNL1212F09	●	L	SN**0903	12	12	80	20	12	13	75°			HLS2	LLCL13S	LLCS105	HKY20R
PSBNL1616H09	●	L	SN**0903	16	16	100	22	16	13	75°	LLSSN33	LLP23		LLCL13	LLCS106	HKY25R
PSBNL2020K12	●	L	SN**1204	20	20	125	28	20	17	75°	LLSSN42	LLP14		LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSBNL2525M12	●	L	SN**1204	25	25	150	25	25	22	75°	LLSSN42	LLP14		LLCL14	LLCS108	HKY30R
PSBNL2525M15	●	L	SN**1506	25	25	150	33	25	22	75°	LLSSN53	LLP15		LLCL25	LLCS508	HKY30R
PSBNL3232P19	●	L	SN**1906	32	32	170	40	32	27	75°	LLSSN63	LLP16		LLCL16	LLCS310	HKY40R

- ・ 締付けトルク(N・m) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3, LLCS310=7.0
- ・ ● : 標準在庫

### 用途別インサート例

仕上げ	軽切削	中切削	中切削	中・荒切削	ステンレス用	G級	CBN
FP	LP	MP	MK	RP	MM	R/L	
(12)	(12)	(12,15,19)	(12)	(12)	(12,15,19)	(09,12)	(12)

- ・ インサート写真は代表例です。英字はブレイカ記号を示し、( ) 内の数字は該当インサートの大きさを示します。

外径加工