



製品情報



推奨切削条件 >> 179  
超硬インサート >> 132  
PCDインサート >> 274  
技術資料 >> 1971

材種・チップブレーカ >> 42  
CBNインサート >> 239  
部品 >> 1929  
ISO13399記号 >> 1966

外径加工



本図は右勝手 (R) を示す。 単位 (mm)

呼び記号	在庫	L/R	対応インサート	H	B	LF	LH	HF	WF	KAPR	シート	ロックピン	ロックねじ	ストップリング	レンチ
PVJNR2020K16	●	R	VN**1604	20	20	125	32	20	25	93°	PV322 (PV321) (PV323)	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R
PVJNR2525M16	●	R	VN**1604	25	25	150	38	25	32	93°	PV322 (PV321) (PV323)	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R
PVJNL2020K16	●	L	VN**1604	20	20	125	32	20	25	93°	PV322 (PV321) (PV323)	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R
PVJNL2525M16	●	L	VN**1604	25	25	150	38	25	32	93°	PV322 (PV321) (PV323)	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R

- 締付けトルク(N・m) : HSP05008C=2.5
- PV321とPV323(シート)は、コーナR0.4用およびR1.2用で、標準ホルダにはセットされていません。
- ● : 標準在庫

用途別インサート例

仕上げ	軽切削	中切削	中切削	中切削	ステンレス用	G級	CBN
FP	LP	MP	MK	Standard	MM	R/L	
(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)

- インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、( ) 内の数字は該当インサートの大きさを示します。