

# DVJN

## ダブルクランプバイト



外径・倣い用

### 製品情報



推奨切削条件 >> 179  
 超硬インサート >> 132  
 PCDインサート >> 274  
 技術資料 >> 1971

材種・チップブレーカ >> 42  
 CBNインサート >> 239  
 部品 >> 1929  
 ISO13399記号 >> 1966



本図は右勝手 (R) を示す。

単位 (mm)

呼び記号	在庫	L/R	対応インサート	エ	B	LF	EH	HF	WF	KAPR	シート	シート止ピン	クランプ駒	スプリング	クランプねじ	レンチ
DVJNR2020K16	●	R	VN**1604	20	20	125	41	20	25	93°	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F
DVJNR2525M16	●	R	VN**1604	25	25	150	41	25	32	93°	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F
DVJNL2020K16	●	L	VN**1604	20	20	125	41	20	25	93°	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F
DVJNL2525M16	●	L	VN**1604	25	25	150	41	25	32	93°	DCSVN32	LLP13	DCK3113	DCS2	DC0520T	TKY15F

- ・ 締付けトルク(N・m) : DC0520T=3.5
- ・ ● : 標準在庫

### 用途別インサート例

仕上げ	軽切削	中切削	中切削	中切削	ステンレス用	G級	CBN
FP	LP	MP	MK	Standard	MM	R/L	
(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)

- ・ インサート写真は代表例です。英字はブレーカ記号を示し、( )内の数字は該当インサートの大きさを示します。

外径加工