



製品情報

部品 >> 1929
ISO13399記号 >> 1966

技術資料 >> 1981

スモールツール



本図は右勝手(R)を示す。

呼び記号	在庫		対応インサート	ホルダ寸法 (mm)					*	
	R	L		H	B	HF	LF	HBH	クランプねじ	レンチ
TTAHR/L0810	●	●	TTAT	8	10	8	120	4	NS402W	NKY15S
TTAHR/L1010	●	●		10	10	10	120	2	NS402W	NKY15S
TTAHR/L1212	●	●		12	12	12	120	—	NS403W	NKY15S
TTAHR/L1616	●	●		16	16	16	120	—	NS403W	NKY15S

* 締付けトルク(N・m) : NS402W=1.0, NS403W=1.0

● : 標準在庫品

ホルダの使い分け

	右勝手ホルダ	左勝手ホルダ
右勝手インサート		
左勝手インサート		

* 上記の組合わせで○部のきわが加工可能