


■ 角ホルダ

CB形(ボーリング加工用装着時)

CR形(倣い加工用装着時)



呼び記号	在庫	寸法(mm)						対応する ステッキーツイン		クランプねじ	レンチ	締付け トルク (N・m)
		WF		L24*		B		CB	CR			
		CB	CR	CB	CR	CB	CR					
SBH1020R	●	13	—	6—24 (6—10)	—	12.9	02RS(-B) 02RS-0(B)	—	HSC04010	HKY30R	4.8	
SBH1030R	●	14	12.65	8.5—22 (9—15)	11—19.5 (12)	13.8	03RS(-B) 03RS-0(B)	03RS-01(B)	HSC05012	HKY40R	9.5	
SBH1040R	●	15	13.15	11—29.5 (12—20)	13—27.5 (14)	14.7	04RS(-B) 04RS-0(B)	04RS-01(B)	HSC05012	HKY40R	9.5	
SBH1050R	●	16	13.65	13.5—37 (15—25)	15—35.5 (16)	15.6	05RS(-B) 05RS-0(B)	05RS-01(B)	HSC05012	HKY40R	9.5	
SBH1060R	●	17	—	13.5—42 (18—30)	—	16.5	06RS(-B) 06RS-0(B)	—	HSC05012	HKY40R	9.5	
SBH1070R	●	18	—	13.5—52 (21—35)	—	17.4	07RS(-B) 07RS-0(B)	—	HSC05012	HKY40R	9.5	

注 角ホルダには、スティックバーとステッキを取付けできません。

* L24はクランプ可能突出し量を示し、()は炭素鋼・合金鋼加工時の推奨突出し量を示す。

●：標準在庫品

内径加工