


SEG4SA

超硬エンドミル

アルミ用4枚刃不等リードエンドミル

製品情報



対象被削材



技術資料 >> 1995

ISO13399記号 >> 1966

マークの見方 >> 670

エンドミル選定目安表 >> 674




図1

	DC ≤ 12	DC > 12		
	0 -0.020	0 -0.030		
	DCON = 6	8 ≤ DCON ≤ 10	12 ≤ DCON ≤ 16	20 ≤ DCON ≤ 25
	0 -0.008	0 -0.009	0 -0.011	0 -0.013

●標準在庫

単位:mm

呼び記号	DC	APMX	LF	DCON	刃数	在庫	図番
SEG4060SA	6	14	50	6	4	●	1
SEG4080SA	8	19	60	8	4	●	1
SEG4100SA	10	24	70	10	4	●	1
SEG4120SA	12	29	75	12	4	●	1
SEG4160SA	16	38	90	16	4	●	1
SEG4200SA	20	48	110	20	4	●	1
SEG4250SA	25	59	125	25	4	●	1