



製品情報

部品 >> 1929  
ISO13399記号 >> 1966

技術資料 >> 1971



規格は右勝手(R)のみです。

呼び記号	在庫	対応インサート	寸法(mm)				ロックピン	ロックねじ	ストップリング	レンチ
			DCON	LF	WF	DMIN <sup>*1</sup>				
DPT4132R	●	MGTL43	32	40	20	40	P21S	HSP08014	E01	HKY40R
DPT4140R	●		40	50	25	50	P21S	HSP08014	E01	HKY40R

注 使用インサートは左勝手(L)のインサートをご使用ください。

\*1 DMIN: 最小加工径

\*2 締付けトルク(N・m): HSP08014=7.0


●: 標準在庫品

溝入れ加工

D形ボーリングヘッドのアーバ規格

① B ② 1 ③ 32 ④ 32

①アーバの総称		②アーバの長さ(mm)			③アーバの径(mm)		④ヘッド継手部の径(mm)	
記号	DCON	LF	OAL	記号	径(DCON)	記号	径(BD)	
1	32	260	300	32	32	32	32	
	40	310	360					40



呼び記号	在庫	アーバ寸法 (mm)				セットボルト	レンチ	対応ヘッド呼び記号
		DCON	LF	H	OAL			
B13232	●	32	260	29	300	SD32	HKY60R	DPT4132R
B14040	●	40	310	37	360	SD40	HKY60R	DPT4140R

DPT4形の加工下穴径と加工溝深さの関係

